MAX®

# TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

## MAX200

223 x 172 x H102 mm
*8.78 x 6.76 x H4.02 inch*

200 x 125 x H90 mm
*7.87 x 4.92 x H3.54 inch*

21,5 + 68,5 mm
0.85 + 2.70 *inch*

0,56 kg / *1.23 lb*

-51 / 90 °C / *-59.8 / 194° F*

Capacità / *Capacity*
2.01 lt

●

Stampaggio: ad Iniezione
*Moulding: Injection Molded*

Materiale / *Materials*
POLIPROPILENE/*POLYPROPYLENE*
NYLON (Serrature / *Latches*)
POLIMERO (Guarnizione / *O-ring*)









*Shipping & Logistic info*

4 pz. per cartone
*4 pcs. x carton*

2,50 Kg per cartone
*5.51 lb weight of the carton*

IP67 RATING


MILSPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
  Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomicità / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free





**SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL**
SERIGRAFIA ED ETICHETTA PERSONALIZZATA



**CUSTOMIZED FOAM INLAY**
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



**CUSTOM COLOUR**
COLORI PERSONALIZZATI