
Black Beauty™ fittings



- Weather-stabilized nylon
- UL 94V-2
- Temperature rating: -34 °C to 105 °C
- Meets Coast Guard CG293

Black Beauty liquidtight strain-relief fittings – Straight

	Cat. no.	Trade or hub size (in.)	Throat dia. (in.)	Cord range (in.)	Dimensions (in.) A	B	C
Diagram	2671	3/8	0.33	0.125–0.275	2	29/32	15/32
	2690	1/2	0.33	0.125–0.275	2 1/4	29/32	19/32
	2672	1/2	0.55	0.250–0.400	2 19/32	19/32	19/32
	2673*	1/2	0.55	0.400–0.560	2 19/32	19/32	19/32
	2691*	1/2	0.54	0.560–0.690	3	1 9/16	19/32
	2692*	1/2	0.54	0.660–0.780	3	1 9/16	19/32
	2693	3/4	0.55	0.250–0.400	2 11/16	1 9/32	5/8
	2694*	3/4	0.55	0.400–0.560	2 11/16	1 9/32	5/8
	2674	3/4	0.79	0.560–0.690	3	1 9/16	5/8
	2675	3/4	0.79	0.660–0.780	3	1 9/16	5/8
	2696*	3/4	0.76	0.770–0.895	3 3/16	1 7/8	5/8
	2676	1	0.98	0.660–0.780	3 5/16	1 7/8	25/32
	2677	1	0.98	0.770–0.895	3 5/16	1 7/8	25/32
	2678*	1	0.98	0.870–1.020	3 5/16	1 7/8	25/32
	2699	1	0.98	0.890–1.090	3 3/16	2 19/32	25/32
	2702	1 1/4	1.25	0.890–1.090	3 5/16	1 7/8	25/32
	2703	1 1/4	1.25	1.080–1.280	4	2 19/32	13/16
	2704	1 1/4	1.25	1.270–1.470	4	2 19/32	13/16
	2705TB	1 1/2	1.47	0.890–1.150	4 3/16	2 31/32	13/16
	2706	1 1/2	1.47	1.140–1.400	4 5/16	2 31/32	13/16
	2707	1 1/2	1.47	1.390–1.650	4 5/16	2 31/32	13/16
	2708	2	1.89	1.190–1.530	5 3/32	3 1/2	27/32
	2709	2	1.89	1.520–1.860	4 29/32	3 1/2	27/32
	2710*	2	1.89	1.850–2.190	4 29/32	3 1/2	27/32

* Remove sufficient outer covering of cable to permit conductors to pass through fitting body