
FRONT

FRONT COVER

3.6 in W

1.9 in H

COAST®



SLAYER® ELITE

Supercharged to 1500 lumens, the Slayer Elite offers an expanse of lighting options including flood and spot beams, red light, and laser, all managed on the Power iQ™ digital display. Every detail intentionally designed for versatility and ease of use, the solid milled aluminum body features an ergonomic shape, lay flat pocket clip, and replaceable bite cap.

POWER LOCKOUT

The Slayer Elite features a lock out mode to prevent the light from being turned on accidentally. To engage Lock Out mode, press and hold the memory mode button until "LOCK" shows on the Power IQ™ screen (6 seconds). Repeat to disengage Lock Out mode.

Potenciada a 1500 lúmenes, la Slayer Elite ofrece una variedad de opciones de iluminación que incluyen haz de inundación y haz puntual, luz rojo y láser, todo administrado en la pantalla digital Power iQ™. Cada detalle está intencionalmente diseñado para versatilidad y facilidad de uso; el cuerpo de aluminio macizo fresado presenta una forma ergonómica, un clip de bolsillo plano y una tapa de mordida reemplazable.


BLOQUEO DE POTENCIA

La Slayer Elite cuenta con un modo de bloqueo para evitar que la linterna se encienda accidentalmente. Para activar el modo de bloqueo, mantenga presionado el botón de modo de memoria hasta que aparezca "LOCK" en la pantalla Power IQ™ (6 segundos). Repita el proceso para desactivar el modo de bloqueo.

Suralimentée à 1500 lumens, la Slayer Elite offre un éventail d'options d'éclairage incluant des faisceaux large et ponctuel, une lumière rouge et un laser, le tout géré sur l'écran numérique Power iQ™. Chaque détail est intentionnellement conçu pour la polyvalence et la facilité d'utilisation; le corps en aluminium massif fraisé présente une forme ergonomique, un clip de poche plat et un capuchon de morsure remplaçable.

VERROUILLAGE DE L'ALIMENTATION

La Slayer Elite dispose d'un mode de verrouillage pour éviter que la lampe ne s'allume accidentellement. Pour activer le mode de verrouillage, maintenez enfoncé le bouton de mode mémoire jusqu'à ce que « LOCK » s'affiche sur l'écran Power IQ™ (6 secondes). Répétez l'opération pour désactiver le mode de verrouillage.



❶ Flood Medium
Proyección medio
Faisceau large moyen

❷ Flood High
Proyección alta
Faisceau large élevé

❸ Spot
Focalizado
Faisceau étroit

❹ Flood + Spot
Proyección + focalizado
Faisceau large + faisceau étroit

❺ Moon glow
Brillo de luna
Lueur lunaire

❻ TURBO

LIGHT MODES

Use the primary light modes ⊙ switch to cycle through white light modes.

TURBO MODE

Hold the primary light modes switch for 2 full seconds to activate Turbo mode. Turbo mode will last for 35 seconds and then drop to medium flood mode.

Caution: Repeated back-to-back use of Turbo mode may cause overheating and damage the flashlight.

After 5 seconds in any light mode, the next press of the light modes switch will turn the flashlight off.

RED & LASER MODES

Flip the light for easy operation of the red and laser modes.

- Red power switch–on/off
- Laser power switch–Press and hold for momentary operation. Double click for steady on.

MODOS DE LUZ

Use el interruptor de modo de luz principal ⊙ para alternar entre los modos de luz blanca.

MODO TURBO

Mantenga presionado el interruptor de modo de luz principal durante 2 segundos completos para activar el modo Turbo. El modo Turbo durará 35 segundos y luego bajará al modo de inundación medio.

Precaución: El uso repetido y consecutivo del modo Turbo puede causar sobrecalentamiento y dañar la linterna.

Después de 5 segundos en cualquier modo de luz, la siguiente pulsación del interruptor de modo de luz apagará la linterna.

MODOS ROJO Y LÁSER

Voltee la linterna para facilitar el uso de los modos rojo y láser.

- Interruptor de rojo–encendido/apagado
- Interruptor del láser–Mantenga presionado para operación momentánea. Doble clic para encendido constante.

MODES D'ÉCLAIRAGE

Utilisez l'interrupteur de mode d'éclairage principal ⊙ pour faire défiler les modes de lumière blanche.

MODE TURBO

Maintenez l'interrupteur de mode d'eclairage principal enfoncé pendant 2 secondes complètes pour activer le mode Turbo. Le mode Turbo durera 35 secondes, puis passera au mode d'inondation moyen.

Attention : L'utilisation répétée et consécutive du mode Turbo peut entraîner une surchauffe et endommager la lampe de poche.

Après 5 secondes dans n'importe quel mode d'éclairage, la prochaine pression sur l'interrupteur de mode d'éclairage éteindra la lampe de poche.

MODES ROUGE ET LASER

Retournez la lampe pour une utilisation facile des modes rouge et laser.

- Interrupteur d'alimentation rouge – marche/arrêt
- Interrupteur d'alimentation du laser – Appuyez et maintenez pour un fonctionnement momentané. Double-clic pour un allumage constant.

COAST WARRANTY
COAST CARE®

COAST WARRANTY

At COAST, we stand behind everything we make. Your Slayer Elite is protected by COAST's warranty, and is guaranteed against defects in workmanship for the life of the product.

GARANTÍA DE COAST

En COAST respaldamos todo lo que fabricamos. Su Slayer Elite cuenta con la garantía de COAST y está protegida contra defectos de fabricación por toda la vida útil del producto.

GARANTIE DE COAST

Chez COAST, nous assumons tout ce que nous faisons. Votre Slayer Elite est protégée par la garantie de COAST, et garantie contre les défauts de fabrication pendant toute sa durée de vie.

COASTPORTLAND.COM

26-301v01B 2603A

BACK COVER

BACK

BEAMSAVER™ MEMORY MODE

To set memory mode switch:

❶ Use the primary light modes switch ⊙ to navigate to your preferred light setting (Turbo, red, and laser modes cannot be saved on the memory mode switch).

❷ Press and hold the rear memory mode switch ⊙ for about 4-5 seconds until the light flashes.

❸ Once set, the memory mode switch acts as a single mode on/off switch for your favorite light mode.

MODO DE MEMORIA BEAMSAVER™

Para ajustar el interruptor de modo de memoria:

❶ Use el interruptor principal de modos ⊙ de para ir al ajuste de luz preferido (los modos Turbo, rojo y láser no se pueden guardar en el interruptor de modo de memoria).

❷ Mantenga presionado el interruptor de modo ⊙ de memoria trasero durante unos 4 a 5 segundos hasta que la luz parpadee.

❸ Una vez ajustado, el interruptor de modo de memoria actúa como un interruptor de encendido/ apagado único para su modo de luz favorito.

MODE MÉMOIRE BEAMSAVER™

Pour régler le commutateur du mode mémoire :

❶ Utilisez le commutateur principalde modes d'éclairage ⊙ pour naviguer jusqu'à votre réglage d'éclairage privilégié (Les modes Turbo, rouge et laser ne peuvent pas être enregistrés sur le commutateur de mode mémoire).

❷ Appuyez sur le commutateur de mode mémoire situé à l'arrière ⊙ et maintenez-le enclenché pendant environ 4 à 5 secondes jusqu'à ce que la lumière clignote.

❸ Une fois réglé, le commutateur de mode mémoire agit comme un commutateur marche/arrêt à mode unique pour votre mode d'éclairage préféré.

POWER iQ™ DIGITAL DISPLAY

The digital display will reflect the current light mode setting and the runtime left for that mode. While charging, the display will reflect the time left to a full charge.

While charging, the display will reflect the time left to a full charge.

PANTALLA DIGITAL POWER iQ™


La pantalla digital mostrará el ajuste actual del modo de luz y el tiempo de ejecución restante para ese modo.

Mientras se carga, la pantalla mostrará el tiempo restante para una carga completa.

ÉCRAN NUMÉRIQUE POWER iQ™

L'écran numérique affichera le réglage actuel du mode d'éclairage et l'autonomie restante pour ce mode.

Pendant la charge, l'écran affichera le temps restant jusqu'à une charge complète.



CHARGING

Remove the charging port cover and insert the included USB-C charging cable into the charging port and connect to a power source.

Fully charge battery before first use.

CARGA


Quite la cubierta del puerto de carga e introduzca el cable de carga USB-C incluido en el puerto de carga y conéctelo a una fuente de alimentación.

Antes del primer uso, cargue completamente la batería.

RECHARGE

Retirez le couvercle du port de charge et insérez le câble de charge USB-C inclus dans le port de charge et branchez-le à une source d'alimentation.

Charger complètement la batterie avant la première utilisation.



CARE

To clean, wipe the exterior with a damp cloth.

CUIDADOS

Para limpiar, pase un paño húmedo por el exterior.

ENTRETIEN

Pour nettoyer, essuyez l'extérieur avec un chiffon humide.

LASER SAFETY WARNINGS

Caution: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

WARNING:

- For adult use only. Not for children 17 years of age or younger.
- For adult use only. This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- Avoid direct eye exposure when using the laser and do not project the laser beam directly into the eye of others.
- Do not stare into beam or view directly with optical instruments.
- Do not remove or deface any product labels.
- Always turn the laser off when not in use.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EL LÁSER

Precaución: El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los especificados en este documento puede resultar en una exposición peligrosa a la radiación.

ADVERTENCIA:


- Solo para uso de adultos. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Evite la exposición directa a los ojos al utilizar el láser y no dirija el haz láser directamente a los ojos de otras personas.
- No mire directamente al haz ni lo observe con instrumentos ópticos.
- No retire ni altere las etiquetas del producto.
- Apague siempre el láser cuando no esté en uso.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LE LASER

Attention : L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

AVERTISSEMENT :

- Réservé à un usage adulte. Ce produit n'est pas un jouet. Gardez hors de portée des enfants.
- Évitez toute exposition directe des yeux lors de l'utilisation du laser et ne dirigez pas le faisceau laser directement dans les yeux d'autres personnes.
- Ne regardez pas directement le faisceau et n'observez pas le faisceau à l'aide d'instruments optiques.
- Ne retirez pas ou n'altérez pas les étiquettes du produit.
- Éteignez toujours le laser lorsqu'il n'est pas utilisé.



DANGER

LASER RADIATION - AVOID DIRECT EYE EXPOSURE

MAXIMUM OUTPUT: <5mW
WAVELENGTH: 520 ±10nm
AVOID EXPOSURE: Laser radiation is emitted from this aperture. Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviation pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

CLASS IIIA LASER PRODUCT Made in China

DANGER
LASER RADIATION—AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
<5 mW @ 510-530 nm
CLASS IIIA LASER PRODUCT

Size: 3.6 in W x 11.4 in H

Die cut Inner Folds Outer Folds