MAX®

TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

MAX380H115S - HDS

414 x 345 x H129 mm
16.30 x 13.58 x H5.08 inch

380 x 270 x H115 mm
14.96 x 10.62 x H4.52 inch

36 + 79 mm
1.42 + 3.11 *inch*

S : 2,04 kg / *4.49 lb*
HDS : 2,06 kg / *4.54 lb*

-51 / 90 °C / *-59.8 / 194° F*

Capacità / *Capacity*
11.79 lt

●

Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

Materiale / *Materials*
POLIPROPILENE/*POLYPROPYLENE*
NYLON (Serrature / *Latches*)
POLIURETANO/*POLYURETHANE*
(Spugna / *foam*)



VIDEO **S & HDS**







Shipping & Logistic info

2 pz. per cartone
2 pcs. x carton

4,68 Kg per cartone
10.31 lb gross weight


IP67 RATING

MILSPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
  Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomicità / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA & ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



LASER MARKING OR ENGRAVING
INCISIONE O MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM