YOU CAN CONTACT CUSTOMER SERVICE THROUGH AMAZON TO RESOLVE ANY ISSUES YOU MAY HAVE.

SAFETY ISSUES OPERATION GUIDE

Children Should Not Use This Device

Use The Device In A Well-Lit And Unmanned Environment

When The Device Is Damaged Or Worn, Replace The Parts Before Use

Avoid Wearing Loose Clothing When Using It And Stay Away From The Operating Area

Do Not Expose The Device To Rainy Or Humid Environments To Prevent Damage.

When The Device Vibrates Abnormally And The Blade Needs To Be Replaced, Turn Off The Power First And Wait Until The Blade Stops Before Operating.

! This Machine Is Suitable For Home Use And Is Only Suitable For Garden Lawn Mowing.

NEW SERIES

NEW 21V LI ON PLATFORM THRD GENERATON OF BATTERY PACK





DIRECTORY

1-4 English
5-6 French
7-8 German
9-10 Italian
11-12 Spanish
13-14 日本語

GRASS TRIMMER

90° rotatable machine head/double safety switch/protective cover/adjustable telescopic aluminum tube.



21V
BATTERY

130CM
STRETCH

4IN
BLADE

600W
MOTOR

INSTALLATION STEPS


First Remove The Cover That Holds The Blade


Pick Up The Cover


Install The Weed Guard At The Tip Of The Machine


Rotate The Weed Guard To Align The Small Black Hole For Your Finger


Align The Weed Guard With The Screw


Use A Hexagonal Wrench To Lock The Weed Guard


Then Install The Cover That Holds The Blade


The Appearance Of The Back Plate Of The Rear Blade


Align The Cutter To The Indicated Position Of The Protrusion On The Cover



Put The Round Spacer On The Blade


Then Install A Screw To Fix It


Tighten The Screw With A Wrench To Lock The Blade


Install The Anti-Collision Bar


The Appearance After Installation


First Loosen The Auxiliary Handle


Then Install

Please Wear Gloves When Touching The Blade To Prevent Scratches
If You Encounter Any Problems, You Can Contact Customer Service
Customer Service Will Provide You With A Perfect Solution

BASIC INFORMATION

Name: Grass Trimmer
Material: Aluminum + Plastic
Adjustable Length: Extendable by 30cm
Saw Blade Diameter: 4 in
Cutting Diameter: 2 in
Power: 600W
Battery: 21V



To Start The Machine, Press The Start Button
While Holding Down The Double Switch

ÉTAPES D'INSTALLATION



Retirez d'abord le couvercle qui maintient la lame



Ramassez le couvercle



Installez le protège-mauvaises herbes à l'extrémité de la machine



Faites pivoter le protège-mauvaises herbes pour aligner le petit trou noir pour votre doigt



Alignez le pare-mauvaises herbes avec la vis



Utilisez une clé hexagonale pour verrouiller le pare-mauvaises herbes



Installez ensuite le couvercle qui maintient la lame



L'apparence de la plaque arrière de la lame arrière



Alignez le cutter sur la position indiquée de la saillie sur le couvercle



Placez l'entretoise ronde sur la lame



Installez ensuite une vis pour la fixer



Serrez la vis avec une clé pour verrouiller la lame



Installer la barre anti-collision



L'apparence après l'installation



Desserrez d'abord la poignée auxiliaire



Ensuite, installez

Veuillez porter des gants lorsque vous touchez la lame pour éviter les rayures. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez contacter le service client. Le service client vous fournira une solution parfaite.

INFORMATIONS DE BASE

Nom : coupe-herbe
Matériau : aluminium + plastique
Longueur réglable : extensible de 30 cm
Diamètre de la lame de scie : 4 po
Diamètre de coupe : 2 po
Puissance : 600 W
Batterie : 21 V



Pour démarrer la machine, appuyez sur le bouton de démarrage tout en maintenant le double interrupteur enfoncé

INSTALLATIONSSCHRITTE



Entfernen Sie zuerst die Abdeckung, die die Klinge hält



Den Deckel aufheben



Installieren Sie den Unkrautschutz am Ende der Maschine



Drehen Sie den Unkrautschutz, um das kleine schwarze Loch für Ihren Finger auszurichten



Richten Sie den Unkrautschutz mit der Schraube aus



Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um den Unkrautschutz zu verriegeln



Installieren Sie dann die Abdeckung, die die Klinge hält



Das Aussehen der hinteren Klingenrückplatte



Alignez le cutter sur la position indiquée de la saillie sur le couvercle



Platzieren Sie den runden Abstandshalter auf der Klinge



Installieren Sie dann eine Schraube, um es zu sichern




Ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubenschlüssel fest, um die Klinge zu verriegeln



Installieren Sie die Antikollisionsstange



Aussehen nach der Installation



Lösen Sie zunächst den Zusatzgriff



Dann installieren

Bitte tragen Sie beim Berühren der Klinge Handschuhe, um Kratzer zu vermeiden. Bei Problemen können Sie sich an den Kundenservice wenden. Unser Kundenservice wird Ihnen die passende Lösung anbieten.

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Name: Grasschneider
Material: Aluminium + Kunststoff
Verstellbare Länge: verlängerbar um 30 cm
Sägeblattdurchmesser: 4 Zoll.
Schnittdurchmesser: 2 Zoll
Leistung: 600 W
Batterie: 21 V



Um die Maschine zu starten, drücken Sie die Starttaste, während Sie den Doppelschalter gedrückt halten

FASI DI INSTALLAZIONE



Per prima cosa rimuovere il coperchio che tiene la lama



Sollevare il coperchio



Installare la protezione anti-erbacce all'estremità della macchina



Ruotare la protezione anti-erbacce per allineare il piccolo foro nero per il dito



Allineare la protezione anti-erbacce con la vite



Utilizzare una chiave a brugola per bloccare la protezione anti-erbacce



Quindi installare il coperchio che tiene la lama



L'aspetto della piastra posteriore della lama posteriore



Allineare la fresa con la posizione indicata della sporgenza sul coperchio



Posizionare il distanziatore rotondo sulla lama



Quindi installare una vite per fissarlo



Stringere la vite con una chiave per bloccare la lama



Installare la barra anticollisione



Aspetto dopo l'installazione



Per prima cosa allentare la maniglia aggiuntiva



Quindi installare

Per evitare graffi, indossare sempre i guanti quando si tocca la lama. In caso di problemi, contattare il servizio clienti. Il nostro servizio clienti ti offrirà la soluzione giusta.

INFORMAZIONI DI BASE

Nome: Tagliaerba
Materiale: alluminio + plastica
Lunghezza regolabile: estensibile di 30 cm
Diametro lama della sega: 4 pollici.
Diametro di taglio: 2 pollici
Potenza: 600 W
Batteria: 21 V



Per avviare la macchina, premere il pulsante di avvio tenendo premuto il doppio interruttore

FASES DE INSTALACIÓN


Primero retire la cubierta que sujeta la cuchilla.


Levante la tapa


Instale el protector contra malezas al final de la máquina.


Gire el protector de malezas para alinear el pequeño orificio negro para el dedo.


Alinee el protector contra malezas con el tornillo


Utilice una llave Allen para bloquear el protector contra malezas.


A continuación, instale la cubierta que sujeta la cuchilla.


La apariencia de la placa posterior de la cuchilla trasera


Alinee el cortador con la posición indicada de la protuberancia en la cubierta.


Coloque el espaciador redondo en la hoja.


Luego instale un tornillo para fijarlo.


Apriete el tornillo con una llave para bloquear la cuchilla.


Instalar la barra anticolisión


Esperando después de la instalación


Primero afloje el mango adicional


Luego instala

Para evitar rayones, utilice siempre guantes al tocar la cuchilla. Si tiene algún problema, comuníquese con el servicio de atención al cliente. Nuestro servicio de atención al cliente le ofrecerá la solución adecuada.

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre: Cortadora de césped
Material: Aluminio + Plástico
Longitud ajustable: extensible 30 cm.
Diámetro de la hoja de sierra: 4 pulgadas.
Diámetro de corte: 2 pulgadas
Potencia: 600W
Batería: 21 V



Para poner en marcha la máquina, presione el botón de inicio mientras mantiene presionado el interruptor

インストールフェーズ



まず刃を固定しているカバーを取り外します


蓋を開ける


機械の端に雑草ガードを取り付けます。


雑草ガードを回転させて、小さな黒い指穴を合わせます。


雑草ガードをネジに合わせる


六角レンチを使用して雑草ガードをロックします。


次に、刃を保持するカバーを取り付けます。


リアブレードバックプレートの外観


カッターをカバーの突起の指示された位置に合わせます。



丸いスペーサーをブレードの上に置きます。


次にネジを取り付けて固定します。


レンチでネジを締めて刃をロックします。


衝突防止バーを取り付ける


インストール後の待機


まず追加のハンドルを緩めます


次にインストールします

傷を防ぐため、刃に触れるときは必ず手袋を着用してください。何か問題がございましたら、カスタマーサービスまでご連絡ください。弊社のカスタマーサービスが適切なソリューションをご提案いたします。

基本情報

名前: 芝刈り機
材質: アルミニウム+プラスチック
長さ調節可能：30cm延長可能。
のこぎり刃の直径: 4インチ。
切断直径: 2インチ
電力: 600W
バッテリー: 21V



機械を起動するには、ダブルスイッチを押しながらスタートボタンを押します。