MAX®

TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

MAX380H160CAM

414 x 345 x H174 mm
16.30 x 13.58 x H6.85 inch

380 x 270 x H160 mm
14.96 x 10.62 x H6.29 inch

36 + 124 mm
1.42 + 4.90 *inch*

3,14 kg / *6.92 lb*

-51 / 90 °C / *-59.8 / 194° F*

Capacità / *Capacity*
16.41 lt

●

Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

Materiale / *Materials*
POLIPROPILENE/*POLYPROPYLENE*
NYLON (Serrature / *Latches*)
POLIURETANO/*POLYURETHANE*
(Spugna / *foam*)





- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
  Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomicità / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free

Shipping & Logistic info

2 pz. per cartone
2 pcs. x carton

7,02 Kg per cartone
15.47 lb gross weight


IP67 RATING

MILSPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA & ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



LASER MARKING OR ENGRAVING
INCISIONE O MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM