



North Safety Products
2000 Plainfield Pike
Cranston, RI 02921-2019
1-800-430-4110
75FFP100 FILTER



Estos respiradores han sido aprobados solamente en las configuraciones siguientes: / Ces respirateurs ne sont homologués que dans les configurations suivantes:

Componentes del respirador / Éléments du respirateur		MODELO MODÈLE	Filtro (par) Filtre (Paire)	Cartucho(par) Cartouche(Paire)	Máscara / L'ensembleMasque												Manueras de abastecimiento de aire (Max 90m one 3.75m o 7.5m) Tuyaux d'adduction d'air (Max 90m one 3.75m ou 7.5m)				Acoplador de Conexión rápida / Accouplement rapide				Adaptador de filtro (par) / Adapteur Pour filtre (paire)	Accesorio / Accessoires								Precauciones y 2 limitaciones Conseils de prudence et limitations																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TC-	Protección 1 Protection 1				(Alternativas) (Alternatives)				(Alternativas) (Alternatives)				(Alternativas) (Alternatives)				(Alternativas) (Alternatives)		(Alternativas) (Alternatives)		Toallita antibrume Chiffon antibume	Juego de anteojos Jeu de lunettes		Juego de protector para soldadura Jeu de protection pour soudure		Visera Desprendible Visière à revêtement pelable		Adaptador de mochila Adaptateur de sac dorsal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					7 5 F F P 1 0 0	N 7 5 0 0 0 - 1	N 7 5 0 0 0 - 2	N 7 5 0 0 0 - 4	N 7 5 0 0 0 - 5	N 7 5 0 0 0 - 2	R T 1 1	R T 1 1	5 5 0 0 3 L	5 5 0 0 3 M	7 7 0 0 3 L	7 7 0 0 3 M	5 4 0 0 1	5 4 0 0 S	7 6 0 0 A	7 6 0 0 A S		7 6 0 0 S	7 6 0 0 S	8 8 0 0 2		8 8 0 0 S	8 8 0 0 2			8 8 0 0 2	8 8 0 0 2	8 8 0 0 H	8 8 0 0 S T	8 8 0 0 H	8 8 0 0 S T	N 7 5 0 0 - 3 5	8 0 9 4 4	8 0 9 4 5	7 6 0 0 2 2	7 6 0 0 2 3	8 0 1 0 0	8 4 0 1 4	8 4 0 5	8 0 8 3 6	B P 1 0 0 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																														Juego de protección para soldadura Jeu de protection pour soudure		Visera Desprendible Visière à revêtement pelable																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
84A-3262	OV / P100	54F1P100	X	X											X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

1 PROTECCION

P100 - El filtro de partículas (nivel de eficiencia del filtro de 99.97%) es efectivo contra todos los aerosoles de partículas

AM - Ammonia
CD - Dioxido de cloro
CF - Flujo Continuo
CL - Cloro
FM - Formaldehido
HF - Cloruro de hidrogeno

HF - Fluoruro de hidrogeno
MA - Metilamina
MV - Vapor de mercurio
OV - Vapor organico
SD - Sulfuro de azufre
SA - Aire abastecido

2 PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- A - No se debe usar en atmosferas que contengan menos de 19.5 por ciento de oxigeno.
- B - No se debe usar en atmosferas que sean directamente peligrosas para la vida o la salud.
- C - No exceda las concentraciones de uso máximo establecidas por los estándares reguladores.
- D - Los respiradores de tubería de aire se pueden usar solamente cuando se proporcionan con aire respirable que cumplen con los requisitos de CGA G-7.1, Grado D o de calidad más alta.
- E - Use solamente las gamas de presión y las longitudes de manguera especificadas en el manual de instrucciones.
- G - Si se corta el flujo de aire, cambie al filtro y/o cartucho y salga inmediatamente al aire limpio.
- H - No use para la protección contra los vapores organicos con pocas señales de advertencia o contra aquellos que reaccionan con calores elevados con el absorbente.
- J - Si este producto no se usa y se mantiene correctamente, se pueden producir lesiones o la muerte.
- K - Las regulaciones de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo exigen que se usen gafas a prueba de gases con este respirador cuando se usa contra el formaldehido.
- L - Siga los manuales de instrucciones para cambiar los cartuchos y/o los filtros.
- M - Todos los respiradores aprobados se deben seleccionar, ajustar, usar y mantener de acuerdo con las regulaciones de MSHA, OSHA y otras regulaciones aplicables.
- N - Nunca sustituya, modifique, añada u omita partes. Use solamente las partes de repuesto exactas en la configuración, como lo especifica el fabricante.
- O - Consulte los manuales de instrucciones y/o de mantenimiento para obtener la información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- P - NIOSH no evalúa los respiradores como máscaras de cirugía.
- S - Se aplican las instrucciones especiales o críticas del usuario y/o las limitaciones del uso específico. Consulte el manual de instrucción antes de ponerse.

1 PROTECTION

P100 - Filtre à particules (99,97 % d'efficacité de filtrage) efficace contre tous les aérosols à particules.

AM - Ammoniaque
CD - Dioxyde de chlore
CF - Débit Continu
CL - Chlore
FM - Formaldéhyde
HF - Fluorure d'hydrogène

HF - Fluorure d'hydrogène
MA - Méthylamine
MV - Vapeur de mercure
OV - Vapeur organique
SD - Anhydride sulfurique
SA - Adduction d'air