


NUMBER C-178702



METRIC

三角度 (3-D ANGLE PROJECTION)





14, 18, 22, 30, 34極 (n: 奇数)
14, 18, 22, 30, 34 Pos. (n: ODD NUMBER)

16, 20, 36, 48極 (n: 偶数)
16, 20, 36, 48 Pos. (n: EVEN NUMBER)



推奨基板加工寸法
RECOMMENDABLE P.C. BOARD LAYOUT



- 注記,
1. 材料: ハウジング - 6T NYLON (高耐熱性ナイロン) ガラス30%
色: 乳白色
コンタクト - 燐青銅・半田めっき
2. 組合相手製品型番: 175376 (キャップ・アッセンブリ 垂直型 ボス付)
178704 (キャップ・アッセンブリ 垂直型 ボス無)
178706 (キャップ・アッセンブリ 水平型)

- NOTES,
1. MATERIAL: HOUSING - 6T NYLON (HIGH HEAT-RESISTED NYLON) GF30%
COLOR: MILK WHITE
CONTACT - POST-TIN-LEAD/PHOS-BROZ.
2. MATING COUNTER PART NUMBER: 175376 (CAP ASSEMBLY V-TYPE WITH BOSS)
178704 (CAP ASSEMBLY V-TYPE WITHOUT BOSS)
178706 (CAP ASSEMBLY H-TYPE)

L	REVISED	FJ00-0243-00	M.I.	T.Y.	2/28 '91
K	ACTIVATE	FJ00-1947-96	Y.N.	K.A.	10/22 '98
J	ACTIVATE	FJ00-0228-98	Y.N.	K.A.	2/9 '98
H	INACTIVE	FJ00-0873-97	E.C.	J.T.	7/4 '97
G	変更	FJ00-5257-96	K.A.	S.K.	8/28 '96
F	変更	FJ00-4856-96	K.A.	S.K.	6/12 '96
E	変更	FJ00-2129-95	K.A.	S.K.	8/3 '95
D	変更	FJ00-0966-94	K.A.	S.K.	7/29 '94
C	種数追加	FJ00-0036-94	K.A.	S.K.	1/20 '94
B	種数追加	J-1587	S.K.	S.K.	9/8 '92
A	種数追加	J-1587	S.K.	T.Y.	4/10 '92
LTR	変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE

Copyright ©19 年 Tyoo Electronics AMP K.K. ALL RIGHTS RESERVED.

材料 (MATERIAL) 注1参照
仕上 (FINISH) 注1参照
S. KANEKI
T. NAKAMURA
S. KUBOUCHI

OBSOLETE	0.433	18.4	19.6	20.6	24	48	4-	-8
	0.329	13.6	14.8	15.8	18	36	3-	-6
	0.311	12.8	14.0	15.0	17	34	3-	-4
	0.277	11.2	12.4	13.4	15	30	3-	-0
	0.208	8.0	9.2	10.2	11	22	2-	-2
	0.190	7.2	8.4	9.4	10	20	2-	-0
	0.172	6.4	7.6	8.6	9	18	1-	-8
	0.155	5.6	6.8	7.8	8	16	1-	-6
	0.137	4.8	6.0	7.0	7	14	1-	-4
	重量 (g) WEIGHT	C	B	A	n	種数 Pos.	型番 PART No.	

AMP Tyoo Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan

PLUG ASSEMBLY
0.8mm PITCH BOARD TO BOARD CONNECTOR
C J C-178702
1 OF 1

PRINT DIST. 単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J REV.10/83

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図面