



注 1. 使用時の適用回転トルクの値 12kg-cm 最大

型番	"A"	"B"	備考
170994-1	3.65	7.2	75極 104極 28極 ASSY用
-2	2.6	26.0	50極 特殊ASSY用
-3	1.8	7.2	36極 90° TYPE用

(-1: 類似 No. 202643-3)

E ADDED-3 ECN NO. 582-6768 H.D. H.D. 195/82		C-170994	番号 NUMBER		名称 (NAME)		摘要 (REMARKS)		ITEM NO.
D ADDED-2 (REV. A) NO. 1/6/78			組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)		① 19 ZI 9Y AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.		参考図面 (CUSTOMER COPY) REFERENCE ONLY		
C ECN J6-3956 JA NO. 1/10/76					材料 (MATERIAL) 上参照		適合電線範囲 (WIRE RANGE) mm <sup>2</sup> (AWG)		TRADEMARK
B <sub>2</sub> ADDED NOTE 1 H.S. NO. 1/12/76					仕上 (FINISH) 上参照		絶縁外径 (INSULATION DIA.) mm (IN)		日本イー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN
B <sub>1</sub> (P-DWG. REV. 03) 1/10/76					DR. K. Kobayashi 7/21		公差 (TOLERANCE) EXCEPT AS NOTED ±0.4 ±1.0		分類 (CLASS)
B REVISED (REV. 02) 1/10/76					CHK. M. Mochizuki 8/30/77		尺度 (SCALE) 2-1		型式 (TYPE)
A REVISED (P-DWG. REV. 02) 1/10/76				DE. 1/10/76		LOC. SIZE 番号 (NO.)		REV.	
O <sub>2</sub> REVISED (REV. 02) 1/10/76				APP. 1/10/76		J B C-170994		E	
O <sub>1</sub> REVISED (REV. 01) 1/10/76				LTR. 変更 (REVISION RECORD)		名称 (NAME) ジャックスクリュー (雄型ロック)			
O RELEASED 1/10/76				DR. CHK. DATE					
				記号 (DESCRIPTION)					

単位: 寸 寸法 (DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT)