

1652.4mm [65"]
1622.4mm [63 7/8"]
120mm [4 3/4"]
36.2mm [1 3/8"]
Ø152mm [6"]
1525.4mm [60"]
1586.4mm [62 1/2"]
120mm [4 3/4"]
60mm [2 3/8"]
90mm [3 1/2"]
Ø152mm [Ø6"]