MAX® GRIP

TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

MAX004T



- 350 x 230 x H86 mm
  13.77 x 9.05 x H3.38 inch
- 316 x 195 x H81 mm
  12.44 x 7.67 x H3.18 inch
- 16 + 65 mm
  0.63 + 2.55 *inch*
- 0,58 kg / *1.27 lb*
- -10 / 80 °C / *14 / 176° F*
- Capacità / *Capacity*
  4.99 lt
- Stampaggio: ad iniezione
  Process: Injection molding
- Materiale / *Materials*
  POLIPROPILENE/*POLYPROPYLENE*
  NYLON (Serrature / *Latches*)

Shipping & Logistic info

4 pz. per cartone
4 pcs. x carton

2,84 Kg per cartone
6.26 lb gross weight


IP67 RATING

3 Scompartimenti interni / 3 Internal compartments

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA & ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM