MAX®

TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

MAX520 STR - HDSTR

574 x 361 x H238 mm
22.60 x 14.21 x 9.37 inch

520 x 290 x H200 mm
20.47 x 11.42 x 7.87 inch

45 + 155 mm
1.77 + 6.10 inch

S : 5,60 kg / *12.34 lb*
HDS : 5,66 kg / *12.47 lb*

-51 / 90 °C / *-59.8 / 194° F*

Capacità / *Capacity*
30.16 lt

●

Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

Materiale / *Materials*
POLIPROPILENE/*POLYPROPYLENE*
NYLON (Serrature / *Latches*)
METALLO/*METAL*
PLASTICA/*PLASTIC* (Trolley)
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /
Strainless steel wheel pins
POLIURETANO/*POLYURETHANE*
(Spugna / *foam*)

VIDEO **S & HDS**

Retro maniglia
telescopica a scomparsa /
Extendable handle

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton

6,50 Kg per cartone
14.33 lb gross weight

IP67 RATING

MILSPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
  Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomicità / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free

SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM

CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA

LASER MARKING OR ENGRAVING
INCISIONE O
MARCATURA LASER

CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM