MAX®

TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

MAX505H280 S - HDS

555 x 428 x H306 mm
21.85 x 16.85 x 12.04 inch

500 x 350 x H280 mm
19.69 x 13.78 x 11 inch

58 + 222 mm
2.28 + 8.74 inch

S : 5,60 kg / *12.34 lb*
HDS : 5,70 kg / *12.56 lb*

-51 / 90 °C / *-59.8 / 194° F*

Capacità / *Capacity*
49 lt

●

Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

Materiale / *Materials*
POLIPROPILENE/*POLYPROPYLENE*
NYLON (Serrature / *Latches*)
POLIURETANO/*POLYURETHANE*
(Spugna / *foam*)





VIDEO **S & HDS**





- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
  Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomicità / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton

6,60 Kg per cartone
14.55 lb gross weight


IP67 RATING

MILSPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA & ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



LASER MARKING OR ENGRAVING
INCISIONE O MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM