25-1003v01M 2509A G40R R QSG TRI.pdf 1 9/26/25 2:52 PM

FRONT


BACK

FRONT COVER

3.6 in W

1.9 in H

COAST®



G40R

The G40R features COAST's Pure Beam™ Twist Focus™ optic, 4 versatile light settings, and a buit-in rechargeable battery.


TWIST FOCUS™
Twist bezel to adjust from flood to spot beam.

La G40R cuenta con la óptica Pure Beam™ Twist Focus™ de COAST, 4 modos de luz y una batería recargable integrada.

TWIST FOCUS™
Gire el bisel para ajustar el haz de luz de proyección a focalizado.

La G40R intègre l'optique Pure Beam™ Twist Focus™ de COAST, de 4 modes d'éclairage, et une batterie rechargeable intégrée.

TWIST FOCUS™
Tournez la lunette pour passer du faisceau large au faisceau focalisé.



IP67
WATERPROOF (at 1 meter for 30 minutes)
IMPERMEABLE (a 1 metro durante 30 minutos)
ÉTANCHE (à 1 mètre pendant 30 minutes)



LIGHT MODES
Use the power button to cycle through light modes. After 5 seconds in any light mode, pressing the power button will turn off the flashlight.

TURBO MODE
Press and hold the power button for 2 full seconds to activate Turbo mode. Turbo mode will last for 36 seconds and then returns to the previous light mode.

MODOS DE LUZ
Use el botón de encendido para ajustar los modos de luz. Luego de 5 segundos en cualquier modo de luz, la linterna se apagará si se presiona el botón de encendido.

MODO TURBO
Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para activar el modo Turbo. El modo Turbo durará 36 segundos y luego volverá al modo de luz anterior.

MODES D'ÉCLAIRAGE
Utilisez le bouton d'alimentation pour faire défiler les différents modes d'éclairage. Après 5 secondes dans n'importe quel mode d'éclairage, une pression sur le bouton d'alimentation éteindra la lampe de poche.

MODE TURBO
Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes complète pour activer le mode Turbo. Le mode Turbo durera 36 secondes, puis la lampe reviendra au mode d'éclairage précédent.

COAST WARRANTY
COAST CARE®

COAST WARRANTY
At COAST, we stand behind everything we make. Your G40R is protected by COAST's warranty, and is guaranteed against defects in workmanship for the life of the product.

GARANTÍA DE COAST
En COAST respaldamos todo lo que fabricamos. Su G40R cuenta con la garantía de COAST y está protegida contra defectos de fabricación por toda la vida útil del producto.

GARANTIE DE COAST
Chez COAST, nous assumons tout ce que nous faisons. Votre G40R est protégée par la garantie de COAST, et garantie contre les défauts de fabrication pendant toute sa durée de vie.

COASTPORTLAND.COM


BATTERY LIFE
The power button also functions as a battery life indicator.

DURACIÓN DE LA BATERÍA
El botón de encendido también funciona como un indicador de la vida útil de las baterías.

AUTONOMIE DE LA BATTERIE
Le bouton d'alimentation fait également office d'indicateur d'autonomie de la batterie.

Battery charged.
Batería cargada.
Batterie chargée.

Battery low.
Batería baja.
Batterie faible.



PRO-TEK CHARGING
The G40R is equipped with a built-in USB-C charging port. To charge:

1. Twist the bezel to the full spot beam.
2. Slide the charge port cover collar to reveal the USB-C charging port.
3. Insert the USB-C charging cable and connect to a power source.

While charging, the power button will glow red. Once charging is complete, the power button will glow green.

CARGA PRO-TEK
El G40R está equipado con un puerto de carga USB-C integrado. Para cargar:

1. Gire el bisel al haz de luz focalizado completo.
2. Deslice el collar de la tapa del puerto de carga hacia arriba para dejar al descubierto el puerto de carga USB-C.
3. Inserte el cable de carga USB-C y conéctelo a una fuente de alimentación.

Mientras se carga, el botón de encendido emitirá luz roja. Una vez que la carga esté completa, el botón de encendido emitirá luz verde.

CHARGE PRO-TEK
Le G40R est équipé d'un port de charge USB-C intégré. Pour charger :

1. Tournez la lunette sur le faisceau focalisé.
2. Faites glisser le cache du port de charge pour accéder au port de charge USB-C.
3. Insérez le câble de charge USB-C et branchez-le à une source d'alimentation.

Pendant la charge, le bouton d'alimentation s'allume en rouge. Une fois la charge terminée, le bouton d'alimentation s'allumera en vert.

Fully charge battery before first use.

Antes del primer uso, cargue completamente la batería.

Charger complètement la batterie avant la première utilisation.

RECHAREGABLE POWER
The G40R is powered by an embedded rechargeable battery.

Caution: Do not attempt to open the flashlight casing or remove the battery.

PODER RECARGABLE
El G40R funciona con una batería recargable incorporada.

Precaución: No intente abrir la carcasa de la linterna ni retirar la batería.

PUISSANCE RECHARGEABLE
Le G40R est alimenté par une batterie rechargeable intégrée.

Attention : N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la lampe de poche ou de retirer la batterie.

CARE
Keep lens clean and free of marking or debris to avoid damage to the optic. To clean, wipe the exterior with a damp cloth.

CUIDADO
Mantenga la lente limpia y libre de marcas o residuos para evitar daños en la óptica. Limpie la parte externa con un paño húmedo.

ENTRETIEN
Gardez la lentille propre et exempte de marques ou de débris pour éviter d'endommager l'optique. Essuyez le corps extérieur avec un chiffon humide.

COASTPORTLAND.COM

COAST PRODUCTS
8033 N.E. Holman
Portland, OR 97218

COASTproducts
@COASTproducts
@COASTportland

25-1003v01M 2509A

BACK COVER

Size: 3.6 in W x 9.5 in H

Die cut Inner Folds Outer Folds