

MAX615STR

680 x 675 x H390 mm
26.77 x 26.57 x 15.35 inch

615 x 615 x H360 mm
24.21 x 24.21 x 14.17 inch

60 + 300 mm
2.36 + 11.81 inch

15,00 kg / 33.06 lb


-51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

Capacità / Capacity
135 lt



Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
METALLO/METAL
PLASTICA/PLASTIC (Trolley)
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /
Stainless steel wheel pins
POLIURETANO/POLYURETHANE
(Spugna / foam)



VIDEO S & HDS

Maniglia
laterale su
entrambi i lati
+ maniglie per
trasporto /
Side handles +
large fold down
handle

Retro maniglia telescopica
a scomparsa
Extendable handle



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton



15,90 Kg per cartone
35.05 lb gross weight



IP67
RATING


MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



CUSTOM LABEL
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED
FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



LASER MARKING
OR ENGRAVING
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM