

MAX300S - HDS

 336 x 300 x H148 mm
13.93 x 11.81 x H5.28 inch

 300 x 225 x H132 mm
11.81 x 8.86 x H5.20 inch

 33 + 99 mm
1.30 + 3.90 inch

 S : 1,76 kg / 3.88 lb
HDS : 1,77 kg / 3.90 lb


 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity
8.91 lt



 Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIURETANO/POLYURETHANE
(Spugna / foam)



VIDEO S & HDS



Shipping & Logistic info

4 pz. per cartone
4 pcs. x carton



7,80 Kg per cartone
17.19 lb gross weight



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



SCREEN PRINTING &
CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED
FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



LASER MARKING
OR ENGRAVING
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM