



EKO Series

TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA



100%
RECYCLED
POLYPROPYLENE

EKO60D

 465 x 355 x 210 mm
18.30 x 13.97 x 8.26 inch

 415 x 280 x H190 mm
16.33 x 11.02 x 7.48 inch.

 33 + 157 mm
1.29 + 6.18 inch.

 2,15 kg / 4.73 lb

 Capacità / Capacity
23,5 lt



 Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

 Materiale / Materials
EKOMPOUND



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Chiusure di sicurezza con pulsante / Easy to open latches with push button
- Manico ergonomico / Ergonomic handle
- Predisposizione lucchetto / Holes for double padlocking
- Predisposizione cintura a tracolla / Clip in points for shoulder strap
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Corpo leggero e resistente agli urti / Lightweight, impact-resistant shell
- Coperchio personalizzabile / Printing space on the lid

Shipping & Logistic info

3 pz. per cartone
3 pcs. x carton



7,70 KG per cartone
16.97 lb gross weight



IP65
RATING



SCREEN PRINTING &
CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED
FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



LASER MARKING
OR ENGRAVING
INCISIONE O
MARCATURA LASER



PANAROCASES.COM

100% Recycled polypropylene
Escluso additivi e coloranti / Excluding additives and master colors