



Wall Cylinder Down Light

WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT		
To reduce the risk of electrical shock, fire, or injury to persons; read and follow all warnings and installation instructions before installing. All installation should be performed by a qualified electrician. Risk of Electric Shock Prior to inspection and installation turn power off via circuit breaker panel. Only to be performed by certified personnel conformed to local electrical and codes. Risk of Fire This fixture is rated for 120-277 VAC at 50/60Hz only installation must be performed to the following instructions containing in this manual.	Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, lea y siga todas las advertencias e instrucciones de instalación antes de realizarla. Toda instalación debe ser efectuada por un electricista cualificado. Riesgo de choque eléctrico Antes de inspeccionar e instalar, apague la electricidad mediante el panel de disyuntores. Solo debe realizarlo personal certificado conforme los códigos eléctricos locales. Riesgo de incendio Este artículo está diseñado solo para 120-277 VAC a 50/60Hz y solo debe instalarse siguiendo las instrucciones de este manual.	Lisez et suivez les instructions d'installation et les avertissements avant l'installation. Toute l'installation doit être exécutée par un électricien qualifié, pour réduire les risques de choc électrique, de feu ou de blessures corporelles. Risque de choc électrique Éteindre via le panneau du disjoncteur avant l'inspection et l'installation, qui doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié, conformément aux codes électriques locaux. Risque d'incendie Le dispositif est conçu pour une installation de 120-277 VAC à 50/60 Hz seulement et les instructions qui suivent, dans ce manuel, doivent être respectées lors de l'installation.
FOR YOUR SAFETY While performing installations described, gloves, safety glasses or goggles should be worn.	PARA SU SEGURIDAD Mientras realice las instalaciones descritas, se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad.	POUR VOTRE SÉCURITÉ Vous devriez porter des gants et des verres de protection lors des installations détaillées.

Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during installation. To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects. Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component. SUITABLE FOR WET LOCATIONS.	No realice ni altere los agujeros abiertos en un recinto de cableado ni en cualquier componente eléctrico durante la instalación del kit. Para evitar daños en el cableado o abrasiones, no exponga el cableado a hojas de metal laminado u otros objetos cortopunzantes. No altere, reubique o elimine cables, portalámparas, tomacorriente o cualquier otro componente eléctrico. APTO PARA LUGARES HÚMEDOS.	INE pas percer de trous ou modifier les trous existants dans un boîtier ou des composants électriques durant l'installation de l'ensemble. Pour prévenir les dommages ou l'abrasion, ne pas mettre en contact le câblage avec des bords de plaques de metal ou tout autre objet coupant. Ne pas modifier, délocaliser ou enlever du câblage, des supports de lampes, une source d'alimentation ou tout autre composant électrique. CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES.
---	---	--

INSIDETHE BOX

				
LED fixture 1PCS	EVA gasket 1PCS	Screw 2PCS	P3 terminal 3PCS	P2 terminal 2PCS

Wall Cylinder Down Light


INSTALLATION/INSTALACIÓN

Exploded view of completed assembly with component call out. 1~5 etc.


Vista de despiece del conjunto completo con indicación de componentes. 1~5 etc.

Vue en éclaté de l'assemblage complet, avec le nom des composants. 1~5 etc.


- ① Loosen the two hexagon screws E and F, and remove the mounting plate from the fixture;
Loosen the safety rope screw and remove the safety rope;




- ② Use screws B to fix the mounting plate and EVA gasket A on the JBOX.




- ③ Lock the safety rope on the mounting plate.




- ④ Connect the wires according to the color of the wires :power wire, ground wire, and dimming wire.



- ⑤ Adjust the switch to the CCT and light direction that needed



- ⑥ Put the wires into the JBOX (not shown) and align the fixture with the mounting plate;
Tighten the two hexagon screws E and F to fix the lamp body.



- ⑦ Assembly completed

