

MAX235H155S - HDS

 258 x 243 x H167.5 mm
10.16 x 9.56 x H6.59 inch

 235 x 180 x H156 mm
9.25 x 7.08 x H6.14 inch

 25 + 131 mm
0.98 + 5.16 inch

 S : 1,10 kg / 2.22 lb
HDS : 1,135 kg / 2.50 lb


 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity
6.59 lt



 Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIURETANO/POLYURETHANE
(Spugna / foam)



VIDEO S & HDS



Shipping & Logistic info

4 pz. per cartone
4 pcs. x carton 

4.92 Kg per cartone
10.84 lb gross weight 

IP67
RATING

MIL SPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



SCREEN PRINTING &
CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED
FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



LASER MARKING
OR ENGRAVING
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM