

MAX380H160S - HDS

 414 x 345 x H174 mm
16.30 x 13.58 x H6.85 inch

 380 x 270 x H160 mm
14.96 x 10.62 x H6.29 inch

 36 + 124 mm
1.42 + 4.90 inch

 S : 2,45 kg / 5.40 lb
HDS : 2,53 kg / 5.57 lb


 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity
16.41 lt



 Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIURETANO/POLYURETHANE
(Spugna / foam)



VIDEO S & HDS



Shipping & Logistic info

2 pz. per cartone
2 pcs. x carton



5,60 Kg per cartone
12.34 lb gross weight



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G


ATA300

UN4H2

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



SCREEN PRINTING &
CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED
FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



LASER MARKING
OR ENGRAVING
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM