

MAX505H280 STR - HDSTR

 555 x 428 x H326 mm
21.85 x 16.85 x 12.84 inch

 500 x 350 x H280 mm
19.69 x 13.78 x 11 inch

 58 + 222 mm
2.28 + 8.74 inch

 S : 6,62 kg / 14.59 lb
HDS : 6,72 kg / 14.81 lb

 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity
49 lt



 Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding


 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
METALLO/METAL
PLASTICA/PLASTIC (Trolley)
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /
Stainless steel wheel pins
POLIURETANO/POLYURETHANE
(Spugna / foam)



**SCREEN PRINTING &
CUSTOM LABEL**
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM



**CUSTOMIZED
FOAM INLAY**
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



VIDEO S & HDS



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton



7,60 Kg per cartone
16.75 lb gross weight



IP67
RATING

MIL SPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



**LASER MARKING
OR ENGRAVING**
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM