480 V SVX Drives

SVX Open Drives



380–500 V, NEMA Type 1/IP21 Drives

Frame Size	hp (I_H)	Current (I_H)	hp (I_L)	Current (I_L)	Catalog Number
FR4	1	2.2	1-1/2	3.3	**SVX001A1-4A1B1**
	1-1/2	3.3	2	4.3	**SVXF15A1-4A1B1**
	2	4.3	3	5.6	**SVX002A1-4A1B1**
	3	5.6	5	7.6	**SVX003A1-4A1B1**
	5	7.6	—	9	**SVX005A1-4A1B1**
	—	9	7-1/2	12	**SVX006A1-4A1B1**
FR5	7-1/2	12	10	16	**SVX007A1-4A1B1**
	10	16	15	23	**SVX010A1-4A1B1**
	15	23	20	31	**SVX015A1-4A1B1**
FR6	20	31	25	38	**SVX020A1-4A1B1**
	25	38	30	46	**SVX025A1-4A1B1**
	30	46	40	61	**SVX030A1-4A1B1**
FR7	40	61	50	72	**SVX040A1-4A1N1**
	50	72	60	87	**SVX050A1-4A1N1**
	60	87	75	105	**SVX060A1-4A1N1**
FR8	75	105	100	140	**SVX075A1-4A1N1**
	100	140	125	170	**SVX100A1-4A1N1**
	125	170	150	205	**SVX125A1-4A1N1**
FR9	150	205	200	261	**SVX150A1-4A1N1**
	200	245	250	300	**SVX200A1-4A1N1**

380–500 V, NEMA Type 12/IP54 Drives

Frame Size	hp (I_H)	Current (I_H)	hp (I_L)	Current (I_L)	Catalog Number
FR4	1	2.2	1-1/2	3.3	**SVX001A2-4A1B1**
	1-1/2	3.3	2	4.3	**SVXF15A2-4A1B1**
	2	4.3	3	5.6	**SVX002A2-4A1B1**
	3	5.6	5	7.6	**SVX003A2-4A1B1**
	5	7.6	—	9	**SVX005A2-4A1B1**
	—	9	7-1/2	12	**SVX006A2-4A1B1**
FR5	7-1/2	12	10	16	**SVX007A2-4A1B1**
	10	16	15	23	**SVX010A2-4A1B1**
	15	23	20	31	**SVX015A2-4A1B1**
FR6	20	31	25	38	**SVX020A2-4A1B1**
	25	38	30	46	**SVX025A2-4A1B1**
	30	46	40	61	**SVX030A2-4A1B1**
FR7	40	61	50	72	**SVX040A2-4A1N1**
	50	72	60	87	**SVX050A2-4A1N1**
	60	87	75	105	**SVX060A2-4A1N1**
FR8	75	105	100	140	**SVX075A2-4A1N1**
	100	140	125	170	**SVX100A2-4A1N1**
	125	170	150	205	**SVX125A2-4A1N1**
FR9	150	205	200	261	**SVX150A2-4A1N1**
	200	245	250	300	**SVX200A2-4A1N1**