MAX® GRIP

TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

MAX001T



175 x 115 x H47 mm
6.88 x 3.22 x H1.61 inch

157 x 82 x H41 mm
6.18 x 3.22 x H1.61 inch

12 + 29 mm
0.47 + 1.14 inch

0,14 kg / *0.30 lb*

-10 / 80 °C / *14 / 176° F*

Capacità / *Capacity*
0.527 lt

Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

Materiale / *Materials*
POLIPROPILENE/*POLYPROPYLENE*
NYLON (Serrature / *Latches*)

Shipping & Logistic info

12 pz. per cartone
12 pcs. x carton

1,95 Kg per cartone
4.30 lb gross weight


IP67 RATING

4 scompartimenti interni / 4 Compartments

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA & ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM