35LYM003

510-520 = 12.72
521-528 = 13.72
529-535 = 14.60
536-546 = 15.98

2.56
CHECK WITH GAUGE T-6338
1.91
1.85
.13
.72
.66
NAMEPLATE
.16 (MAX)
Ø6.49
PLUG
.09
SLOT
Ø4.500
4.497
Ø.6250
.6245
.44-20 UNF-2A
R.H. THREADS
3.75
3.00
2.57
.66
4 SLOTS
.34 WIDE
4.32

Ø6.61
5.68
4.49
45°
45°
THERMAL
(WHEN
REQ'D)
3.50
3.44
4 HOLES
.38-16 TAP
ON Ø5.88 B.C.
LEAD HOLE
Ø.88
2.47
2.47
4.56
3.31
6.62

CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING THAT THE PRODUCT WILL PERFORM SUITABLY IN THE INTENDED APPLICATION

REV. DESC: ADDED THERMAL GRAPHICS			
REV: S	VERSION: 08	REVISED: 10:43:35 11/22/2019	TDR: 000001125858
MODEL NO. 35LYM003			REF: -
BY: ENBRAM0			B

BALDOR - RELIANCE®

STD HORZ 56J TEFC 35M
SH 1 OF 1

35LYM003