MAX® GRIP

TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

MAX001S - HDS

175 x 115 x H47 mm
6.88 x 3.22 x H1.61 inch

157 x 82 x H41 mm
6.18 x 3.22 x H1.61 inch

12 + 29 mm
0.47 + 1.14 inch

S : 0,15 kg / *0.33 lb*
HDS : 0,16 kg / *0.35 lb*

-10 / 80 °C / *14 / 176° F*

Capacità / *Capacity*
0.527 lt

●

Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

Materiale / *Materials*
POLIPROPILENE/*POLYPROPYLENE*
NYLON (Serrature / *Latches*)
POLIURETANO/*POLYURETHANE*
(Spugna / *foam*)



VIDEO **S & HDS**





Shipping & Logistic info

12 pz. per cartone
12 pcs. x carton


2,08 Kg per cartone
4.58 lb gross weight

IP67 RATING

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA & ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



LASER MARKING OR ENGRAVING
INCISIONE O MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM