MAX® GRIP

TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

MAX002S - HDS



VIDEO **S & HDS**





- 230 x 175 x H53 mm
  9.05 x 6.88 x H2.08 inch
- 212 x 140 x H47 mm
  8.34 x 5.51 x H1.85 inch
- 14 + 33 mm
  0.55 + 1.30 *inch*
- S : 0,29 kg / *0.63 lb*
  HDS : 0,295 kg / *0.65 lb*
- -10 / 80 °C / *14 / 176° F*
- Capacità / *Capacity*
  1.39 lt
- ●
- Stampaggio: ad iniezione
  Process: Injection molding
- Materiale / *Materials*
  POLIPROPILENE/*POLYPROPYLENE*
  NYLON (Serrature / *Latches*)
  POLIURETANO/*POLYURETHANE*
  (Spugna / *foam*)

Shipping & Logistic info

12 pz. per cartone
12 pcs. x carton


3,89 Kg per cartone
5.87 lb gross weight

IP67 RATING

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA & ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



LASER MARKING OR ENGRAVING
INCISIONE O MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM