37LYF810

717-735 = 22.07
736-744 = 23.19
745-750 = 23.94
751-756 = 24.69

8.156
8.094

5.890
5.860

CHECK
W/GAUGE T-9040

2.390
2.360

3.44

GREASE FITTING
(EA. END)

.26

.25 KEY
2.38 LONG

NAMEPLATE

Ø8.500
8.497

Ø9.09

Ø1.750
1.748

Ø1.3750
1.3745

Ø1.2495
1.2490

.50-13 CL 3
R.H. TAP
1.25 DEEP

6 HOLES
Ø.43

5.50

.50

7.00

4.24

8.00

GREASE RELIEF
(EA. END)

SLINGER

PULLEY END DETAIL

Ø9.57

7.90

45°

45°

4 HOLES
.50-13 TAP ON
Ø7.25 B.C.

LIFTING LUG
(EA. END)

10.03

5.25
5.19

LEAD
HOLE
Ø1.38

4.25

4.25

6.72

4.75

9.50

CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING THAT THE PRODUCT WILL PERFORM SUITABLY IN THE INTENDED APPLICATION

REV. DESC: CONVERSION OF ACAD TO SWD INOPC PKG 19			
REV: H	VERSION: 05	REVISED: 10:31:47 10/11/2022	TDR: 000001197758
MODEL NO. 37LYF810			REF: -
BY: ENALEM0			B

BALDOR - RELIANCE®

HORZ 213-5JP OPSB 37M W/SCREENS

37LYF810