

### MAX505CAM

555 x 428 x 211 mm  
21.85 x 16.85 x 8.31 inch

500 x 350 x 194 mm  
19.69 x 13.78 x 7.64 inch

58 + 136 mm  
2.28 + 5.36 inch

5,20 kg / 11.46 lb


-51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

Capacità / Capacity  
33.95 lt



Stampaggio: ad iniezione  
Process: Injection molding

Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
POLIURETANO/POLYURETHANE  
(Spugna / foam)



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone  
1 pc. x carton



6,00 Kg per cartone  
13.22 lb gross weight



**IP67**  
RATING


**MIL SPECS**  
DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810G

**ATA300**

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



**SCREEN PRINTING &  
CUSTOM LABEL**  
SERIGRAFIA &  
ETICHETTA CUSTOM



**CUSTOMIZED  
FOAM INLAY**  
INTERNI IN SPUGNA  
FUSTELLATA



**LASER MARKING  
OR ENGRAVING**  
INCISIONE O  
MARCATURA LASER



**CUSTOM COLOUR**  
COLORI CUSTOM