

MAX430CAM

464 x 366 x H176 mm
18.27 x 14.41 x H6.93 inch

426 x 290 x H159 mm
16.77 x 11.42 x H6.26 inch

45 + 114 mm
1.77 + 4.49 inch

3,74 kg / 8.24 lb


-51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

Capacità / Capacity
19.64 lt



Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIURETANO/POLYURETHANE
(Spugna / foam)



Shipping & Logistic info

2 pz. per cartone
2 pcs. x carton



8,18 Kg per cartone
18.03 lb gross weight



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



**SCREEN PRINTING &
CUSTOM LABEL**
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM



**CUSTOMIZED
FOAM INLAY**
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



**LASER MARKING
OR ENGRAVING**
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM