





Ficha Técnica – Data Sheet: **71502A-EL**

Canal autoconformable enrollable 3/8 x 5/8 in

Adhesive Cable Trunking 3/8 x 5/8 in

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features



Dimensiones externas External dimensions (mm)

Alto Height	3/8 in - 10mm
----------------	---------------

Ancho Wide	5/8 in - 16mm
---------------	---------------

Largo Length	16 ft - 5m
-----------------	------------

Características Features

Método de instalación Installation method	Adhesiva Adhesive
--	----------------------

Tapa Cover	Abisagrada Hinged
---------------	----------------------

Sección útil Useful cross section	0,155 in ² - 100 mm ²
--------------------------------------	---

Color Colour	Blanco RAL 9010 White RAL 9010
-----------------	-----------------------------------

Utilización Use	Interior Indoor
--------------------	--------------------

Componentes Components

Accesorios Accessories	71727-B
---------------------------	---------

Características Técnicas / Technical data

Características Eléctricas/ Electrical Data

Tensión de aislamiento
Rated insulation voltage 5MQ@500Vdc

Rigidez dieléctrica
Dielectric strength 2 kV

Grado de protección IP
IP Protection Degree IP40

Características Mecánicas/ Mechanical data

Resistencia al Impacto IK
Impact Resistance IK IK07

Ensayo hilo incandescente
Glow Fire Test 1202°F/650°C

Ensayo de bola
Ball pressure test 158°F/70°C

Condiciones medioambientales/ Environmental conditions

Rango de temperatura ambiente de
funcionamiento/
Ambient operating temperatura range IK07

Transporte y almacenaje/
Transport & Storage -5°F/ 140°F
-15°C/ 60°C

Materiales/ Materials

Base y tapa
Base and cover PVC

Normativa / Regulations

Normativa aplicada/ Applied standards

Norma de producto
Product standard EN 50085-1:2005+A1:2013

Certificaciones
Certifications CE

Información Logística y Embalaje/ Logistics and packaging information

Pedido mínimo: 1 Unidad / Minimun order: 1 Unit

Embalaje Packaging	Cantidad Quantity	Peso Weight	Dimensiones Dimensions	Códigos de barras Bar Codes
Estuche cartón / Inner Box	1	1,28 lb / 0,58 kg	1.26x0.59x0.31 in 32x30x6 cm	843741100703
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Caja cartón/ Master Box	10	13.9 lb / 6,3 kg	22.8x15.3x15.7 in / 58x39x40 cm	20843741100707

Código arancelario / HS Code: 39259020