Modular Equipment Stand

#12448GSC

Model No.	Size D-H-L	Ship Wt.
STATIONARY UNITS		
12436GS	24" x 24" x 36"	27.5#
12448GS	24" x 24" x 48"	32#
12460GS	24" x 24" x 60"	37#
12472GS	24" x 24" x 72"	42#
13036GS	30" x 24" x 36"	31#
13048GS	30" x 24" x 48"	37#
13060GS	30" x 24" x 60"	42#
13072GS	30" x 24" x 72"	48#
STATIONARY UNIT W/ UNDERSHELF		
12436GSU	24" x 24" x 36"	34#
12448GSU	24" x 24" x 48"	41#
12460GSU	24" x 24" x 60"	47#
12472GSU	24" x 24" x 72"	55#
13036GSU	30" x 24" x 36"	39#
13048GSU	30" x 24" x 48"	47#
13060GSU	30" x 24" x 60"	55#
13072GSU	30" x 24" x 72"	63#
MOBILE UNIT		
12436GSC	24" x 24" x 36"	38#
12448GSC	24" x 24" x 48"	42#
12460GSC	24" x 24" x 60"	47#
12472GSC	24" x 24" x 72"	52#
13036GSC	30" x 24" x 36"	41#
13048GSC	30" x 24" x 48"	47#
13060GSC	30" x 24" x 60"	52#
13072GSC	30" x 24" x 72"	59#
Four 5" Stem Casters (#C440)		
MOBILE UNIT WITH UNDERSHELF		
12436GSCU	24" x 24" x 36"	44#
12448GSCU	24" x 24" x 48"	51#
12460GSCU	24" x 24" x 60"	57#
12472GSCU	24" x 24" x 72"	65#
13036GSCU	30" x 24" x 36"	49#
13048GSCU	30" x 24" x 48"	57#
13060GSCU	30" x 24" x 60"	65#
13072GSCU	30" x 24" x 72"	74#

Four 5" Stem Casters (#C440).
Weight Capacity = 1000#

#21524ES24P • #21524ES30PC

Model No.	Size D-H-L	Ship Wt.
Adjustable Solid Shelves (2) - 400# capacity per shelf		
21524ES24P	15" x 24" x 24"	18#
21530ES24P	15" x 24" x 30"	21#
21536ES24P	15" x 24" x 36"	22#
21542ES24P	15" x 24" x 42"	23#
21548ES24P	15" x 24" x 48"	26#
21824ES24P	18" x 24" x 24"	20#
21830ES24P	18" x 24" x 30"	23#
21836ES24P	18" x 24" x 36"	23#
21842ES24P	18" x 24" x 42"	27#
21848ES24P	18" x 24" x 48"	31#
22024ES24P	20" x 24" x 24"	23#
22030ES24P	20" x 24" x 30"	25#
22036ES24P	20" x 24" x 36"	26#
22042ES24P	20" x 24" x 42"	28#
22048ES24P	20" x 24" x 48"	34#
21524ES30P	15" x 30" x 24"	19#
21530ES30P	15" x 30" x 30"	22#
21536ES30P	15" x 30" x 36"	23#
21542ES30P	15" x 30" x 42"	24#
21548ES30P	15" x 30" x 48"	27#
21824ES30P	18" x 30" x 24"	21#
21830ES30P	18" x 30" x 30"	24#
21836ES30P	18" x 30" x 36"	24#
21842ES30P	18" x 30" x 42"	28#
21848ES30P	18" x 30" x 48"	32#
22024ES30P	20" x 30" x 24"	24#
22030ES30P	20" x 30" x 30"	26#
22036ES30P	20" x 30" x 36"	27#
22042ES30P	20" x 30" x 42"	29#
22048ES30P	20" x 30" x 48"	35#
21524ES36P	15" x 36" x 24"	20#
21530ES36P	15" x 36" x 30"	23#
21536ES36P	15" x 36" x 36"	24#
21542ES36P	15" x 36" x 42"	25#
21548ES36P	15" x 36" x 48"	28#
21824ES36P	18" x 36" x 24"	22#
21830ES36P	18" x 36" x 30"	25#
21836ES36P	18" x 36" x 36"	25#
21842ES36P	18" x 36" x 42"	29#
21848ES36P	18" x 36" x 48"	33#
22024ES36P	20" x 36" x 24"	25#
22030ES36P	20" x 36" x 30"	27#
22036ES36P	20" x 36" x 36"	28#
22042ES36P	20" x 36" x 42"	30#
22048ES36P	20" x 36" x 48"	36#

Options:
Casters (4): Add "C" suffix to model #.
Swivel Stem Casters w/ brakes (#C440)