

H₂flo®

par
by **belanger**

WATER SUPPLY ELBOW
COUDE D'ALIMENTATION

B92-002

www.h2flo.ca



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: **1-800-361-5960**

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape

Ruban d'étanchéité
pour joints filetés **





** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same. / Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

IBB92-002_v141 107





IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation.

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation.

Installation steps - Étapes d'installation



B90-130 :


No	Description		Part Pièce
1	Flexible hose	Boyau	96179

SLIDING BAR KIT WITH FLEXIBLE HOSE
ENSEMBLE DE BARRE À GLISSIÈRE ET BOYAU

H₂flo[®]

part
by **Obelanger**

B90-130
www.h2flo.ca



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: **1-800-361-5960**

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniacque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.




IMPORTANT

The slide bar is not to be used as a grab bar or for support. It is intended for holding a handshower only. **WE DENY ALL LIABILITY RELATED TO ANY ACCIDENT, INCIDENT OR BREAKAGE FOLLOWING ANY USAGE IN BREACH OF THIS WARNING.**

La barre à glissière ne doit en aucun cas être utilisée comme barre d'appui. Elle a été conçue pour supporter une douche à main. **NOUS NOUS DÉGAGEONS DE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR QUELQUE ACCIDENT, INCIDENT OU BRIS OCCASIONNÉ SUITE À UN USAGE QUI NE TIENT PAS COMPTE DE CET AVIS.**

Technical drawing - Dessin technique

B90-130



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité
pour joints filetés *



* Apply Bêlanger thread seal tape on threaded connections.

Appliquez du ruban d'étanchéité Bêlanger sur les connexions filetées.



ANCHORING ANCRAGE

Locate the drilling point "A" and drill. Assemble, install and level the sliding bar to locate point "B" before drilling.


Localiser le point de perçage "A" et percer. Assembler, installer et mettre à niveau la glissière pour bien localiser le point de perçage "B" avant de percer.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.


Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.


Installation steps - Étapes d'installation

1



2





No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	95190HK
2	Index	Index	FC94001CAP
3	Allen screw	Vis Allen	923001
4	Trim cap	Garniture d'écrou	FCDEC4007
5	Trim sleeve	Douille de finition	FCDEC5005
6	Plate screw	Vis de la plaque de finition	FC94680-7A
7	Diverter knob kit	Ensemble de bouton pour inverseur	FCKTS9014
8	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	FCDEC7055
9	Threaded sleeve	Douille filetée	N/A
10	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9AC010
11	Check/stop valves kit	Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour	FC9100005
12	Diverter	Inverseur	FCDIVA008

PRESSURE BALANCED DIVERTER VALVE – VALVE À PRESSION ÉQUILIBRÉE / DÉVIATRICE

essentialStyle[®] DEL98CCP

par **bélanger**

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
essentialfaucet.com

Included:
Inclus :



Customer Service	Service à la clientèle
Monday to Friday: 8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.	Lundi au vendredi : 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Tel: 1-800-361-5960	Fax: 1-888-533-8313
clientinfo@belanger-upt.com	

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS	INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
Rinse the product with clear water. Dry the product with a soft cloth.	Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.
DO NOT: Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.	À NE PAS FAIRE: Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.


IBDEL98CCP_v170407

IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape Ruban d'étanchéité pour joints filetés **	Included / Inclus

** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however the connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ

1

Rough-In - Installation primaire

DRILLING GUIDE
GABARIT DE PERÇAGE

2

ATTENTION

WHEN USING A HANDSHOWER, IT NEEDS TO BE CONNECTED TO THE TOP OUTLET

LORSQU'UNE DOUCHE À MAIN EST UTILISÉE, ELLE DOIT ÊTRE RACCORDÉE À LA SORTIE DU HAUT

* COPPER
CUIVRE

3

UP
DOWN

4

USE THE DRILLING GUIDE TO TRACE YOUR DIE LINE OR TRACE A CIRCLE MINIMUM 5-1/4" (133 MM) DIAMETER

UTILISEZ LE GABARIT DE PERÇAGE POUR TRACER VOTRE LIGNE DE COUPE OU TRACEZ UN CERCLE DE 5-1/4" (133 MM) DE DIAMÈTRE MINIMUM

UP
DOWN

5

UP
DOWN

6

UP
DOWN

7

UP
DOWN