

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
makita

Model GA7061 Parts List

A = Standard Equipment
○= Circuit Diagram

Item#		Part#	Description	Q'ty	Unit
001		456247-8	PIN CAP	1	
002		234391-9	COMPRESSION SPRING 8	1	
003		251489-7	TAPPING SCREW 5X30	4	PC.
004		143485-8	GEAR HOUSING COMPLETE	1	
	C10	263002-9	RUBBER PIN 4	1	PC.
005		456238-9	DIFFUSER	1	
006		252194-9	HEX. NUT M8	1	PC.
007		227655-8	SPIRAL BEVEL GEAR 17	1	
008		211132-0	BALL BEARING 6301DDW	1	PC.
009		262085-6	RUBBER RING 38	1	PC.
010		267299-2	FLAT WASHER 20	1	PC.
011		962211-4	RETAINING RING R-42	1	PC.
012		513447-4	ARMATURE ASS'Y 115V	1	
	D10		INC. 13-15		
013		240161-6	FAN 86	1	
014		681630-2	INSULATION WASHER	1	PC.
015		211087-9	BALL BEARING 6200DDW	1	PC.
016		456239-7	BAFFLE PLATE	1	
017		621777-0	FIELD 115V	1	
018		266044-2	TAPPING SCREW 5X60	2	PC.
019		851V46-9	GA7061 SERIAL NO. LABEL	1	
020		898443-6	SJS2 MARK LABEL	1	PC.
021		144524-7	MOTOR HOUSING COMPLETE	1	
	C10	812K32-9	CAUTION LABEL	1	
022		266385-6	TAPPING SCREW 4X14	2	PC.
023		143950-7	BRUSH HOLDER COVER R COMPLETE	1	
024		197128-4	CARBON BRUSH CB-218	1	PC.
025		643714-4	BRUSH HOLDER	2	
026		143949-2	BRUSH HOLDER COVER L COMPLETE	1	
027		266385-6	TAPPING SCREW 4X14	2	PC.
028		851V42-7	GA7061 NAME PLATE	1	
029		808D02-2	CLEAR LABEL	1	
031		686036-9	RECEPTACLE SLEEVE	2	PC.
032		251489-7	TAPPING SCREW 5X30	4	PC.
033		266326-2	TAPPING SCREW 4X18	2	PC.
034		664463-0	POWER SUPPLY CORD AWG#14-2-2.8	1	PC.
035		682573-1	CORD GUARD 10	1	PC.
036-1		632F76-1	SWITCH UNIT	1	
037		687169-3	STRAIN RELIEF	1	PC.
038		266385-6	TAPPING SCREW 4X14	1	PC.
039		183C63-0	HANDLE SET	1	
	D10		INC. 40		
040		183C63-0	HANDLE SET	1	
	D10		INC. 39		
041		213026-5	O RING 7	1	PC.
042		256571-7	SHOULDER PIN 7	1	
043		211031-6	BALL BEARING 608ZZ	1	PC.
044		961055-9	RETAINING RING S-15	1	PC.
045		346980-9	BALANCER	1	

046		346981-7	C TYPE PLATE 33	1	
047		346982-5	C TYPE PLATE 29	1	
048		326640-9	JOINT SLEEVE	1	
049		213859-8	O-RING 19	1	
050		227657-4	SPIRAL BEVEL GEAR 55	1	
051		911128-8	P.H.SCREW M4X16 WITH WR	3	PC.
052		285742-9	BEARING RETAINER 59	1	
053		253725-7	FLAT WASHER 17	1	PC.
054		211377-0	BALL BEARING 6905LLB	1	PC.
055		213760-7	O RING 78	1	PC.
056		143515-5	BEARING BOX COMPLETE	1	
057		265541-5	HEX. SOCKET HEAD BOLT M6X22	4	PC.
058		326642-5	SPINDLE A	1	
059		122939-8	WHEEL COVER 180AK ASSEMBLY	1	PC.
	C10	213017-6	O RING 6	1	PC.
	C20	265198-2	+PAN HEAD SCREW M8X25	1	PC.
060		224317-9	INNER FLANGE 89	1	PC.
061		224486-6	LOCK NUT 5/8-45	1	
A01		143486-6	GRIP 37 COMPLETE	1	
A02		782412-6	LOCK NUT WRENCH 28	1	PC.