




ARZO

- In-wall shower only (26076)
- In-wall shower only valve 26076-VO)
- Oculto grifo de ducha (26076)
- Válvula y exterior para ducha empotrada en la pared (26076-VO)
- Monocomando par chuveiro (26076)
- Válvula de duche na parede (26076-VO)
- 暗装淋浴龙头 (26076 & 26076-VO)

Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/
Apresentado o modelo N ° 所需产品号码:

Specific Feature/Característica Específica/
Característica Específica/ 详细特征:



EN

Standard Specification


- Trim finish: chrome plated
- Brass body
- $\Phi 35$ mm ceramic cartridge
- Meet mechanical performances per ASME A112.18.1
- Valve assembly 100% leak tested
- Metal handle with hot/cold temperature indicator
- G 1/2 - ISO228/1:2000 thread connection
- Shower only model 26076 includes showerhead and shower arm:
 - 1 function touch-clean quadrate rainfall showerhead

ES

Especificación Estándar


- Recorte acabado: cromado
- Cuerpo de latón
- Cartucho cerámico de $\Phi 35$ mm
- Cumple con los requisitos de la prueba de rendimiento mecánico según el estándar ASME A112.18.1
- Válvula de escape de montaje 100% probado
- Metal mango con indicador de temperatura de caliente / frío
- Conexión roscada de G1/2 - ISO228 / 1:2000
- Sólo ducha modelo 26076 incluye ducha y ducha brazo:
 - Ducha de 1 función cuadrado táctil-limpia

26076



Dimensions are for reference only / Las dimensiones son sólo de referencia /
As dimensões são apenas para referência / 以上尺寸仅供参考

DSP-B-26076 Rev.A



ARZO

- In-wall shower only (26076)
- In-wall shower only valve 26076-VO
- Oculto grifo de ducha (26076)
- Válvula y exterior para ducha empotrada en la pared (26076-VO)
- Monocomando par chuveiro (26076)
- Válvula de duche na parede (26076-VO)
- 暗装淋浴龙头 (26076 & 26076-VO)

Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/
Apresentado o modelo N °/ 所需产品号码:

Specific Feature/Característica Específica/
Característica Específica/ 详细特征:

PT

Especificação Padrão

- Acabamento de Apare: cromado
- Corpo de bronze
- Cartucho cerâmico de Ø35mm
- Atender à norma de desempenho mecanico ASME A112.18.1
- Vazamento de 100% de montagem de válvula testado
- Alça de metal com água quente/indicador de temperatura de frieza
- Mangueira conexão rosqueada de G 1/2 - ISO228 / 1:2000
- Modelo de chuveiro 26076 inclui chuveiro e braço de chuveiro:
 - Quadrado chuveiro de limpeza de toque de 1 função

CN

标准规格

- 表面处理:镀铬
- 精铜本体
- 直径为35mm精密陶瓷阀芯
- 符合ASME A112.18.1标准的机械性能测试要求
- 100%防漏水测试
- 金属手柄带有热/冷温度指示
- G 1/2-ISO228/1:2000螺纹安装连接
- 暗装淋浴龙头26076包含花洒头和弯管:
 - 单功能触净式花洒头

26076-VO

