


For Repair Parts, call 1-800-323-0620**24 hours a day – 365 days a year***Please provide following information:*

- Model number
- Serial number (if any)
- Part descriptions and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Grainger Parts
P.O. Box 3074
1657 Shermer Road
Northbrook, IL 60065-3074 U.S.A.

**E
N
G
L
I
S
H****Figure 11 – Repair Parts Illustration**

Model 4ZY94

Repair Parts List

Reference Number	Description	Part Number For Model 4ZY94	Quantity
1	Freewheel Knob Assembly	87-10786	1
2	Label-Instruction-Freewheel	87-10903	1
3	Tension Plate	87-22381	1
4	M5 x 0.8 Hex Flanged Nut	87-23149-05	2
5	Screw, FCHSS M6 x 1 x 16	87-22291-02	2
6	T-Series Baseplate Assembly	87-22394	1
7	.020 Thick Flat Washer	90-23193-03	2
	.030 Thick Flat Washer	90-23120-05	2
8	T-Series Bushing	87-10466	1
9	M5 x 0.8 x 6 Set Screw	87-23309-01	1
10	Drum Assembly	87-20371	1
11	115V AC Motor	87-32445	1
12	Drum Support Plate	87-33329	1
13	Screw, STPH M4 x 0.7 x 10	87-23030-14	4
14	T-Series Rotator Gear	87-32443	1
15	T-Series Carrier Assembly	87-20308	1
16	Brake Assembly	87-22541-01	1
17	Stationary Gear Housing Assembly	87-24497-01	1
18	Wire Rope Assembly	1511D	1
20	Switch assembly	90-23127	1
21	Label, Cable-In	90-10517	1
22	Label, Cable-Out	90-10518	1
23	Handsaver, Nylon Cord	87-31120-01	1
24	Warning Label	90-10516	2
Δ	Motor Pinion Gear	87-22401	1
Δ	Pulley Block	87-22489	1

(AR) As Required.

(Δ) Not Shown.

**Para Obtener Partes de Reparación en Mexico Llame al Teléfono 001-800-527-2331
en EE.UU. Llame al Teléfono 1-800-323-0620**

Servicio Permanente – 24 horas al día al año

Por favor proporciónenos la siguiente información:

- Número de modelo
- Número de serie (si lo tiene)
- Descripción de la parte y número que le corresponde en la lista de partes

Envíe correspondencia relacionada con pedidos de partes a:

Grainger Parts
P.O. Box 3074
1657 Shermer Road
Northbrook, IL 60065-3074 U.S.A.




Figura 11 – Ilustración de las Partes de Reparación

Modelo 4ZY94

Lista de Partes de Reparación

Número de Referencia	Descripción	Número de Parte para el Modelo 4ZY94	Cantidad
1	Conjunto de la perilla de rueda libre	87-10786	1
2	Etiqueta de instrucciones de rueda libre	87-10903	1
3	Placa de tensión	87-22381	1
4	Tuerca hexagonal con brida, M5 x 0.8	87-23149-05	2
5	Tornillo, FCHSS M6 x 1 x 16	87-22291-02	2
6	Conjunto de la placa base, Serie T	87-22394	1
7	Arandela plana, .020 de espesor	90-23193-03	2
	Arandela plana, .030 de espesor	90-23120-05	2
8	Cojinete Serie T	87-10466	1
9	Tornillo de ajuste M5 x 0.8 x 6	87-23309-01	1
10	Conjunto del tambor	87-20371	1
11	Motor de 115V CA	87-32445	1
12	Placa de soporte del tambor	87-33329	1
13	Tornillo, STPH M4 x 0.7 x 10	87-23030-14	4
14	Engranaje giratorio, Serie T	87-32443	1
15	Conjunto de transporte, Serie T	87-20308	1
16	Conjunto del freno	87-22541-01	1
17	Conjunto de la carcasa de engranaje estacionario	87-24497-01	1
18	Conjunto del cable de alambre	1511D	1
20	Conjunto del interruptor	90-23127	1
21	Etiqueta, Cable hacia adentro	90-10517	1
22	Etiqueta, Cable hacia afuera	90-10518	1
23	Protectora para manos, cuerda de nylon	87-31120-01	1
24	Etiqueta de advertencia	90-10516	2
Δ	Engranaje del piñón del motor	87-22401	1
Δ	Bloque de poleas	87-22489	1

(AR) Según se requiera.

(Δ) No se muestra.

Commandez les pièces détachées en appelant gratuitement 1-800-323-0620

24 heures par jour – 365 jours par an

S'il vous plaît fournir l'information suivant :

- Numéro de modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro
comme montré sur la liste de pièces

Adressez la correspondance concernant

les pièces à :

Grainger Parts
P.O. Box 3074
1657 Shermer Road
Northbrook, IL 60065-3074 U.S.A.




Figure 11 – Illustration des pièces détachées

Modèle 4ZY94

Liste des pièces détachées

Numéro de référence	Description	Numéro de pièce pour le modèle 4ZY94	Quantité
1	Assemblage de bouton de roue libre	87-10786	1
2	Étiquette-Instruction-Roue libre	87-10903	1
3	Plaque de tension	87-22381	1
4	Écrou à rebord hexagonal M5 x 0,8	87-23149-05	2
5	Vis, FCHSS M6 x 1 x 16	87-22291-02	2
6	Assemblage de plaque de base de série T	87-22394	1
7	Rondelle plate de 0,020 de épaisseur	90-23193-03	2
	Rondelle plate de 0,030 de épaisseur	90-23120-05	2
8	Bague de série T	87-10466	1
9	Vis de pression M5 x 0,8 x 6	87-23309-01	1
10	Assemblage de tambour	87-20371	1
11	Moteur c.a. 115 V	87-32445	1
12	Plaque de support de tambour	87-33329	1
13	Vis, STPH M4 x 0,7 x 10	87-23030-14	4
14	Engrenage de tête rotative de série T	87-32443	1
15	Assemblage de porteur de série T	87-20308	1
16	Assemblage de frein	87-22541-01	1
17	Assemblage de boîtier d'engrenage fixe	87-24497-01	1
18	Assemblage de câble métallique	1511D	1
20	Assemblage de commutateur	90-23127	1
21	Étiquette, enroulement	90-10517	1
22	Étiquette, déroulement	90-10518	1
23	Protège-main, cordon de nylon	87-31120-01	1
24	Étiquette d'avertissement	90-10516	2
Δ	Pignon d'attaque du moteur	87-22401	1
Δ	Poulie	87-22489	1

(AR) Tel que requis.

(Δ) Non représenté.