



PIP® Whistler™

Casco estilo gorra con carcasa de HDPE, suspensión textil de 4 puntos y ajuste Pin-Lock

- La carcasa liviana fabricada con polietileno de alta densidad (HDPE) estabilizado a los rayos UV reduce la fatiga de los trabajadores
- El diseño de la carcasa incluye un canal de lluvia para mayor comodidad en condiciones climáticas adversas
- La suspensión de liberación rápida de 4 puntos con correas textiles resistentes y almohadilla de confort en la corona proporciona un ajuste cómodo y seguro
- Banda para el sudor de espuma reemplazable que no roza para una máxima absorción del sudor
- Ajustes de altura precisos para garantizar la profundidad adecuada
- La correa baja de la nuca proporciona un ajuste seguro, lo que permite que el casco permanezca en la cabeza incluso cuando los trabajadores miran hacia abajo o se agachan

Aplicaciones

- Aplicaciones de construcción
- Trabajo en la carretera
- Excavación
- Aplicaciones industriales

Datos técnicos

Color	Rojo de alta visibilidad, Beige, Azul claro, Gris oscuro, Cielo azul, Gris, Verde lima, Azul del norte, Azul marino, Naranja, Negro, Real, Rosado, Verde oscuro, Rojo, Amarillo, Dorado, Blanco, Naranja Hi-Vis, Amarillo Hi-Vis
Tallas disponibles	OS
Emballaje	Uno por bolsa
Lleno	12/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	20.30 x 14.00 x 28.10
Peso de la caja (kg)	14.55
País de origen	Canadá
Material de corsé	HDPE
Corsé	Sin ventilación
Estilo de visera	Estilo gorra
Longitud de visera	Estándar
Ajuste de tamaño	Bloqueo de pasador
Suspensión	Base de cincha de Nilón en 4 puntos
Banda elástica	Filtro forrado de espuma
Rango de tallas	los 53cm-63cm
Certificaciones	ANSI/ISEA Z89.1, EN 397, Cumple con TAA
Circularidad del producto	Reciclable a través del programa Terracycle

Datos de rendimiento

Tipo ANSI	Type I
Clase eléctrica	Class E

Instrucciones de cuidado

La unidad puede limpiarse con agua tibia y jabón y secarse con un paño suave. El casco no debe limpiarse con limpiadores químicos o abrasivos. El casco debe almacenarse fuera de la luz solar directa, lejos de productos químicos y no expuesto a temperaturas extremas.

LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable

PIP GLOBAL SAFETY | PROTECTION EMPOWERED™

AMÉRICAS: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2026-07-16

SKU Information

SKU	COLOR	SIZE	UPC	UPC (INNER)	UPC (CASE)
280-HP241-10	Beige	OS	620606000107	10616314441094	10620606000104
280-HP241-11	Black	OS	620606000114	10620606000111	10620606000111
280-HP241-14	Dark Gray	OS	620606007021	10620606007028	10620606007028
280-HP241-04	Dark Green	OS	620606000046	10620606000043	10620606000043
280-HP241-13	Gold	OS	620606002422	10616314398848	10620606002429
280-HP241-09	Gray	OS	620606000091	10620606000098	10620606000098
280-HP241-31	Hi-Vis Orange	OS	620606002156	10620606002153	10620606002153
280-HP241-05	Hi-Vis Red	OS	620606000053	10616314441117	10620606000050
280-HP241-44	Hi-Vis Yellow	OS	620606002163	10620606002160	10620606002160
280-HP241-06	Light Blue	OS	620606000060	10616314366168	10620606000067
280-HP241-45	Lime	OS	620606004099	10616314372954	10620606004096
280-HP241-08	Navy	OS	620606000084	10616314366328	10620606000081
280-HP241-18	Northern Blue	OS	620606004211	10616314415057	10620606004218
280-HP241-03	Orange	OS	620606000039	10620606000036	10620606000036
280-HP241-20	Pink	OS	620606002149	10616314418959	10620606002146
280-HP241-15	Red	OS	620606000138	10620606000135	10620606000135
280-HP241-17	Royal	OS	620606000145	10620606000142	10620606000142
280-HP241-07	Sky Blue	OS	620606000077	10620606000074	10620606000074
280-HP241-01	White	OS	620606000015	10620606000012	10620606000012
280-HP241-02	Yellow	OS	620606000022	10620606000029	10620606000029