

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

SEMI-TRANSPARENT CONCRETE STAIN

No Chipping or Peeling

Penetrating Water-Based Stain

Easily Achieve the Look
of Natural Stone

TINT BASE

Must be tinted before use

120FL OZ (3.55 L)
See cautions on back panel

Shown with Sienna base with Burnt Brick

RockSolid® Semi-Transparent Concrete Stain provides durable, vibrant, natural colors for horizontal concrete and masonry surfaces. Mix and match stain colors to create multi-colored effects. Topcoat with a film-forming **RockSolid® Concrete Sealer** to protect from the damaging effects of water, chemicals, and UV light. This product is suitable for use on driveways, patios, porches, walkways, pool decks, basements, and more. **Not intended for use on garage floors or asphalt.**

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING PROJECT

WHERE TO USE: Use on bare interior or exterior concrete and masonry surfaces. Existing coatings or sealers must be removed prior to applying RockSolid Semi-Transparent Concrete Stain. Test for a sealer by lightly sprinkling water onto the surface of the concrete. If water droplets bead up rather than soak into the concrete, then a sealer is present, and the sealer must be removed prior to staining.

SURFACE PREPARATION: Proper surface preparation is critical to achieve best results. Allow newly poured concrete to cure for a minimum of 28 days. Sweep away all loose dirt and debris, and remove any vegetation. If necessary, use a wire brush or sander to remove any loose or unsound concrete or masonry. Remove any efflorescence with **RockSolid® Efflorescence Remover** (sold separately).

Clean entire surface, including any oil or grease spots, with **RockSolid® Heavy Duty Cleaner** (sold separately). Scrub surface with a stiff bristle brush or broom. Rinse thoroughly with water. Repeat as necessary to completely clean and rinse. For proper penetration and maximum adhesion, use **RUST-OLEUM® Concrete Etch** (sold separately). Follow label instructions carefully. When etching is complete, be sure to rinse 3 times with clean water and scrub with a stiff bristle brush while rinsing.

ALLOW TO DRY: Allow the surface to dry completely before applying **RockSolid® Concrete Stain**. Wipe your fingers over the clean, dry concrete. If you see any dust or powder on your fingers, repeat the rinsing and scrubbing until the surface is clean. If your fingers remain clean, the surface has been properly prepared and is ready for staining.

COVERAGE: Each gallon covers approximately 250 to 400 square feet of smooth, bare concrete. Coverage on rough or porous surfaces is approximately 175 to 250 square feet per gallon. Coverage rates may vary depending on the desired stain look.

APPLICATION: **RockSolid Concrete Stain** is ready to use. Do not thin. Use only when air (ambient) temperature is 50-90°F (10-32°C) and relative humidity is below 85% during day and night. Do not apply in direct sunlight. Do not apply if rain is expected within 48 hours. Avoid applying late in the day when temperatures are falling – the formation of dew can interfere with proper curing. Use in well-ventilated areas.

- To minimize overspray, properly mask adjoining areas and avoid staining in windy conditions. Protect delicate foliage from overspray. Apply using a standard pump sprayer with an adjustable spray tip.
- If using more than one gallon, intermix all cans of the same product to ensure color uniformity. Stir container thoroughly to mix product.
- Use a brush to trim the perimeter and hard-to-reach areas.
- Fill pump sprayer with product, then fully pressurize the sprayer. Set sprayer tip to a fine mist and apply in a circular or figure eight pattern, 10"-12" from the surface, working in 6'x6' sections. Start and stop the sprayer just off the work area to prevent drips. Do not pour product on surface or allow product to puddle. Apply just one color of stain to produce a uniform appearance or choose multiple colors to create unique combinations.
- Lightly apply 1-2 base coat(s) to achieve 100% surface coverage. Additional coats will result in a more uniform appearance. Allow sufficient dry time (approximately 1 hour) between coats and before applying accent color(s).
- If desired, apply accent color(s) over the base coat to provide the desired level of contrast.
- If desired, lightly mist the original base color over the entire surface to further "soften" the look.
- On smaller areas, use handheld trigger sprayers, paint brushes, rags or sponges to apply the stain.

SEALER APPLICATION: For maximum protection and durability, apply a film-forming **RockSolid® Concrete Sealer** (sold separately) over the stained concrete surface. Allow stain to dry for at least 1 hour before topcoating. Follow sealer label instructions carefully. If desired, a **Rust-Oleum® Anti-Skid Additive** can be sprinkled (by hand) into the wet surface. **RockSolid® Concrete Sealer is not recommended for use on garage floors.** For additional protection on heavy traffic areas or for more porous surfaces, apply second coat after 4-6 hours. Occasional touch-up or recoat may be necessary for areas exposed to heavy foot or vehicle traffic. **DRY TIME:** Wait a minimum of 4 to 6 hours for light foot traffic. Wait 24 to 48 hours before returning heavy items, furniture, and vehicles. Dry time is based on 70°F & 50% relative humidity.

CLEAN UP: Wash tools and equipment with warm water. Properly dispose of all soiled rags and protect unused product from freezing.

El tinte para concreto RockSolid® Semi-Transparent Concrete Stain proporciona colores naturales, vibrantes y duraderos para superficies horizontales de mampostería y concreto. Mezcle y combine colores de tintes para crear efectos multicolor. Aplique una capa de acabado de **sellador de concreto RockSolid®**, que forma una película, para proteger contra los efectos del agua, los productos químicos y la luz de los rayos UV. Este producto es adecuado para uso en entradas, patios, porches, pasillos, bordes de piscinas, sótanos y mucho más. No es apropiado para el uso en pisos de garajes o asfalto.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

DÓNDE UTILIZAR: Úselo en superficies de concreto y de mampostería sin revestir tanto en interiores como en exteriores. Se deben remover los selladores o revestimientos existentes antes de aplicar el tinte para concreto semitransparente RockSolid. Realice una prueba de sellador mediante el rociado de agua sobre la superficie del concreto. Si se forman pequeñas gotas sobre la superficie en lugar de que el concreto las absorba, hay sellador presente; y debe quitarse antes de comenzar a teñir.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Es esencial preparar la superficie en forma adecuada para obtener los mejores resultados. Deje que el concreto recién vertido se cure durante al menos 28 días. Barra toda suciedad y escombros sueltos y elimine cualquier vegetación. Si es necesario, utilice un cepillo de alambre o una lija para quitar el concreto o mampostería que estén sueltos o poco firmes. Quite todas las eflorescencias con el removedor **RockSolid® Efflorescence Remover** (se vende por separado). Limpie toda la superficie, incluidas posibles manchas de aceite o grasa, con el limpiador **RockSolid® Heavy Duty Cleaner** (se vende por separado). Frote la superficie con un cepillo de cerdas duras o una escoba. Enjuague bien con agua. Repita las veces que sea necesario hasta que la superficie esté completamente limpia y enjuague. Para lograr una adecuada penetración y una máxima adhesión, utilice el **ácido de concreto RUST-OLEUM®** (se vende por separado). Siga cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Cuando el teñido esté terminado, asegúrese de enjuagar 3 veces con agua limpia mientras frota con un cepillo de cerdas duras.

DEJE SECAR: Deje secar la superficie por completo antes de aplicar tinte para concreto RockSolid. Pase los dedos por el concreto limpio y seco. Si nota suciedad o polvo en los dedos, repita el enjuague y frotado hasta que la superficie esté limpia. Si sus dedos permanecen limpios, entonces la superficie ha sido preparada correctamente y está lista para teñir.

RENDIMIENTO: Cada galón cubre alrededor de 250 a 400 pies cuadrados de concreto liso sin revestir. La cobertura en superficies ásperas o porosas es de unos 175 a 250 pies cuadrados por galón. Las tasas de rendimiento pueden variar según el aspecto de tinte deseado.

APLICACIÓN: El tinte para concreto RockSolid® viene listo para utilizar. No lo diluya. Úselo solo cuando la temperatura del aire (ambiente) sea de entre 50 y 90 °F (10 a 32 °C) y la humedad relativa esté por debajo del 85 % durante el día y la noche. No lo aplique bajo luz solar directa. No lo aplique si se esperan lluvias dentro de las 48 horas siguientes. Evite aplicarlo al finalizar el día, cuando disminuye la temperatura, pues la formación de rocío puede interferir con un curado apropiado. Úselo en áreas con buena ventilación.

- A fin de minimizar el exceso de rociado, enmascare de manera adecuada las áreas adyacentes y evite teñir en condiciones ventosas. Proteja el follaje delicado del exceso de rociado. Aplíquelo con el uso de un rociador de presión estándar con punta de aerosol ajustable.
- Si usa más de un galón, mezcle todas las latas del mismo producto para asegurarse de que el color sea homogéneo. Agite bien el envase para mezclar el producto.
- Utilice un pincel para emparejar el perímetro y las áreas difíciles de alcanzar.
- Llene el rociador de presión con el producto y luego presurice el rociador por completo. Configure la punta del aerosol en un rocío fino y aplique en un patrón circular o en forma de "8" y a 10 o 12 pulgadas de la superficie, trabaje en secciones de 6 x 6 pies. Para evitar goteos, comience y finalice el rociado fuera del área de trabajo. No vierta producto sobre la superficie ni permita que se formen charcos.

Puede aplicar un solo color de tinte para obtener un aspecto uniforme o crear combinaciones únicas:

- Aplique en forma ligera 1 o 2 capas base para lograr una cobertura completa de la superficie. Si aplica capas adicionales, obtendrá un aspecto más uniforme. Deje secar el tiempo suficiente (aproximadamente 1 hora) entre una capa y otra y antes de aplicar el o los colores de énfasis.
- Si lo desea, aplique colores de énfasis sobre la capa base para obtener el nivel de contraste deseado.
- También puede aplicar un rocío ligero del color base original sobre la superficie entera para "suavizar" la apariencia.
- En áreas más pequeñas, utilice un rociador con gatillo manual, una brocha, trapos o esponjas para aplicar el tinte.

APLICACIÓN DEL SELLADOR: Para una protección y durabilidad máxima, aplique **sellador de concreto RockSolid®**, que forma una película, sobre la superficie de concreto teñida (se vende por separado). Deje que el tinte se seque durante al menos 1 hora antes de aplicar la capa de acabado. Siga con cuidado las instrucciones de la etiqueta del sellador. Si lo desea, puede esparcir (a mano) **aditivo antideslizante Rust-Oleum®** en la superficie húmeda. **No se recomienda usar sellador de concreto RockSolid® en pisos de garajes.** Para brindar protección adicional en áreas de tránsito pesado o superficies más porosas, espere entre 4 y 6 horas para aplicar una segunda capa. Puede ser necesario hacer un retoque ocasional o aplicar otra capa en áreas con un tránsito pesado de personas o vehículos. **TIEMPO DE SECADO:** Espere un mínimo de 4 a 6 horas para habilitar el tránsito liviano de personas. Espere entre 24 y 48 horas para volver a colocar objetos pesados, muebles y vehículos. El tiempo de secado se basa en una temperatura de 70 °F y una humedad relativa del 50%. **LIMPIEZA:** Lave las herramientas y los equipos con agua tibia. Deseche de manera adecuada todos los trapos sucios y proteja el producto sin utilizar para que no se congele.

PRECAUTION: May cause eye, nose, throat and skin irritation. Use only with adequate ventilation. Close container after each use.

FIRST AID: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately.

⚠ WARNING: Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN – DO NOT TAKE INTERNALLY.

PRECAUCIÓN: Puede provocar irritación de los ojos, la nariz, la garganta y la piel. Utilice solo con la ventilación adecuada. Cierre el envase después de cada uso.

PRIMEROS AUXILIOS: Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato.

⚠ ADVERTENCIA: Daños reproductivos –www.P65Warnings.ca.gov

MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGERA.

VOC: Max VOC 100 g/L (0.83 lbs./gal.)
COV: COV Máximo 100 g/L (0.83 libras/galón)
SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 888-683-5667 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on container.
SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 888-683-5667 para el reemplazo del producto o un reembolso completo del precio de compra.

