

### MAX820S

880 x 660 x H483 mm  
34.64 x 25.98 x 19.01 inch

820 x 600 x H450 mm  
32.28 x 23.62 x 17.71 inch

70 + 380 mm  
2.75 + 14.96 inch

18,42 kg / 40.60 lb

-51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

Capacità / Capacity  
221.4 lt



Stampaggio: ad iniezione  
Process: Injection molding

Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /  
Stainless steel wheel pins  
POLIURETANO/POLYURETHANE  
(Spugna / foam)



Maniglia laterale su  
entrambi i lati + maniglie per trasporto /  
Side handles + large fold down handle



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone  
1 pc. x carton



20,40 Kg per cartone  
44.97 lb gross weight



**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**


DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810G

**ATA300**

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



CUSTOM LABEL  
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED  
FOAM INLAY  
INTERNI IN SPUGNA  
FUSTELLATA



LASER MARKING  
OR ENGRAVING  
INCISIONE O  
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR  
COLORI CUSTOM