MAX® GRIP

# TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

## MAX002T

230 x 175 x H53 mm
*9.05 x 6.88 x H2.08 inch*

212 x 140 x H47 mm
*8.34 x 5.51 x H1.85 inch*

14 + 33 mm
0.55 + 1.30 *inch*

0,27 kg / *0.59 lb*

-10 / 80 °C / *14 / 176° F*

Capacità / *Capacity*
1.39 lt

Stampaggio: ad iniezione
*Process: Injection molding*

Materiale / *Materials*
POLIPROPILENE/*POLYPROPYLENE*
NYLON (Serrature / *Latches*)









*Shipping & Logistic info*

12 pz. per cartone
*12 pcs. x carton*

3,59 Kg per cartone
*7.91 lb gross weight*


IP67 RATING

3 - 15 Scompartimenti interni mobili / 3 - 15 Adjustable internal compartments

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material



**SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL**
SERIGRAFIA & ETICHETTA CUSTOM



**CUSTOMIZED FOAM INLAY**
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



**CUSTOM COLOUR**
COLORI CUSTOM