

MAX620H250TR

 687 x 528 x H276 mm
27.05 x 20.79 x 10.86 inch

 620 x 460 x H250 mm
24.40 x 18.11 x 9.84 inch

 60 + 190 mm
2.36 + 7.48 inch

 8,44 kg / 18.60 lb

 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity
69.75 lt



 Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
METALLO/METAL
PLASTICA/PLASTIC (Trolley)
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /
Stainless steel wheel pins



Retro maniglia telescopica a scomparsa / Extendable handle



Maniglia laterale su entrambi i lati / Side handles

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton



9,64 Kg per cartone
21.25 lb gross weight



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



SCREEN PRINTING &
CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED
FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



LASER MARKING
OR ENGRAVING
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM