

SECCIÓN 1 Identificación del producto**1.1. Identificador de producto**

Forma de producto : Mezcla
Nombre comercial : MAG1 TCW3 2-CYCLE 12/16OZ
Código de producto : 26675

1.2. Otros medios de identificación

No se dispone de más información

1.3. Uso recomendado del producto químico y restricciones

No se dispone de más información

1.4. Datos sobre el proveedor

Highline Warren LLC
8700 Trail Lake Drive West
Suite 300
Memphis, TN 38125
USA
T +01 (901) 437-8615
sds@highlinewarren.com

1.5. Número de teléfono para emergencias

Número de emergencia : CHEMTREC: +1 (800) 424-9300 International: +01 (703) 527-3887
24 horas al día, 7 días por semana

SECCIÓN 2 Identificación del peligro o peligros**2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla****Clasificación SGA-EE.UU**

No está clasificado

2.2. Elementos de las etiquetas**Etiquetado GHS US**

Etiquetado no aplicable

2.3. Peligros asociados con usos conocidos o razonablemente previsibles

No se dispone de más información

2.4. Peligros no clasificados de otra manera

No se dispone de más información

2.5. Toxicidad aguda desconocida

83.48% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Oral)
83.48% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Cutáneo)
69.91% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Inhalación (Polvo/Niebla))

MAG1 TCW3 2-CYCLE 12/16OZ

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

SECCIÓN 3 Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre	Identificador de producto	%	Clasificación SGA-EE.UU
Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic	CAS N°: 64742-54-7	30 - 60*	Aquatic Chronic 4, H413
Distillates (petroleum), hydrotreated light	CAS N°: 64742-47-8	15 - 40*	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 2, H401 Aquatic Chronic 2, H411
Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed	CAS N°: 64742-62-7	10 - 30*	Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Aquatic Chronic 4, H413
White mineral oil, petroleum	CAS N°: 8042-47-5	1 - 5*	Aquatic Chronic 4, H413

Texto completo de las categorías de clasificación y de las declaraciones H: véase la sección 16

SECCIÓN 4 Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios necesarios

No se dispone de más información

4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

No se dispone de más información

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

No se dispone de más información

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios adecuados (no adecuados) de extinción

No se dispone de más información

5.2. Peligros específicos del producto químico

No se dispone de más información

5.3. Equipos especiales de protección y precauciones para los equipos de lucha contra incendios

No se dispone de más información

SECCIÓN 6 Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

MAG1 TCW3 2-CYCLE 12/16OZ

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Para el personal de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

6.2. Métodos y materiales de contención y limpieza

No se dispone de más información

Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición/protección personal"

SECCIÓN 7 Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

No se dispone de más información

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

No se dispone de más información

SECCIÓN 8 Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

White mineral oil, petroleum (8042-47-5)	
EE.UU - ACGIH - Valores límite de exposición profesional	
ACGIH® TLV® TWA	5 mg/m³ (Inhalable fraction)
Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)	
EE.UU - ACGIH - Valores límite de exposición profesional	
Nombre local	Mineral oil, excluding metal working fluids Pure, highly and severely refined
ACGIH® TLV® TWA	5 mg/m³ (I - Inhalable particulate matter)
Observación (ACGIH®)	TLV® Basis: URT irr. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)
Referencia regulatoria	ACGIH 2025

8.2. Controles técnicos apropiados

No se dispone de más información

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

No se dispone de más información

SECCIÓN 9 Propiedades físicas y químicas

9.1. Propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : Líquido
Color : Azul

MAG1 TCW3 2-CYCLE 12/16OZ

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Olor	: Puede que no haya indicaciones de advertencia sobre los olores,el olor es subjetivo e inadecuado para advertir acerca de una sobreexposición. La mezcla contiene uno o mas componentes que tienen el siguiente olor: Fruity odour Strong odour Irritating/pungent odour Mild odour Hydrocarbon odour Aromatic odour Solvent-like odour Tar odour
Umbral olfativo	: No hay datos disponibles
pH	: No hay datos disponibles
Punto de fusión	: No hay datos disponibles
Punto de congelación	: No hay datos disponibles
Punto de ebullición	: No hay datos disponibles
Punto de inflamación	: 165 °C
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No hay datos disponibles
Presión de vapor	: No hay datos disponibles
Densidad relativa de vapor a 20°C	: No hay datos disponibles
Densidad relativa	: No hay datos disponibles
Densidad	: 0.8557 g/ml
Solubilidad	: No hay datos disponibles
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	: No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	: No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemático	: 28.848 mm²/s
Límites de explosividad	: No hay datos disponibles
Características de las partículas	: No hay datos disponibles

9.2. Datos pertinentes en lo que respecta a las clases de peligro fisico (suplemento)

No se dispone de más información

SECCIÓN 10 Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se dispone de más información

10.2. Estabilidad química

No se dispone de más información

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se dispone de más información

10.4. Condiciones que deben evitarse

No se dispone de más información

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de más información

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se dispone de más información

SECCIÓN 11 Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral)	: No está clasificado
Toxicidad aguda (cutánea)	: No está clasificado

MAG1 TCW3 2-CYCLE 12/16OZ

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Toxicidad aguda (inhalación) : No está clasificado

MAG1 TCW3 2-CYCLE 12/16OZ	
Toxicidad aguda desconocida (GHS US)	83.48% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Oral) 83.48% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Cutáneo) 69.91% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Inhalación (Polvo/Niebla))

White mineral oil, petroleum (8042-47-5)	
DL50 oral rata	> 5000 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male / female, Experimental value, Oral)
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 402, Rabbit, Male / female, Experimental value, Dermal)
CL50 Inhalación - Rata	> 5 mg/l air (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (aerosol))

Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed (64742-62-7)	
DL50 oral rata	> 5000 mg/kg Source: IUCLID
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg Source: IUCLID
CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla)	2.18 mg/l Source: IUCLID
ETA US (polvos,niebla)	2.18 mg/l/4h

Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)	
DL50 oral rata	> 15000 mg/kg Source: IUCLID
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg Source: IUCLID

Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8)	
DL50 oral rata	> 15000 mg/kg Source: IUCLID
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg Source: IUCLID
CL50 Inhalación - Rata	> 5.28 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), 95% CL: 0,42 -
CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla)	> 5.2 mg/l Source: IUCLID

Corrosión/irritación cutánea : No está clasificado

White mineral oil, petroleum (8042-47-5)	
pH	Not applicable

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No está clasificado

White mineral oil, petroleum (8042-47-5)	
pH	Not applicable

Sensibilización respiratoria o cutánea : No está clasificado

Mutagenicidad en células germinales : No está clasificado

Carcinogenicidad : No está clasificado

Toxicidad para la reproducción : No está clasificado

MAG1 TCW3 2-CYCLE 12/16OZ

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8)	
NOAEL (animal/macho, F0/P)	≥ 3000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)]

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - : No está clasificado
exposición única

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - : No está clasificado
exposiciones repetidas

White mineral oil, petroleum (8042-47-5)	
NOAEL (oral,rata,90 días)	≥ 1200 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed (64742-62-7)	
LOAEL (oral,rata,90 días)	125 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEC (inhalación,rata,polvo/niebla/humo,90 días)	> 0.98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)

Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)	
LOAEL (oral,rata,90 días)	125 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEC (inhalación,rata,polvo/niebla/humo,90 días)	> 0.98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)

Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8)	
NOAEL (oral,rata,90 días)	750 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEL (dérmica, rata/conejo,90 días)	≥ 495 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)

Peligro por aspiración : No está clasificado

MAG1 TCW3 2-CYCLE 12/16OZ	
Viscosidad, cinemático	28.848 mm²/s
White mineral oil, petroleum (8042-47-5)	
Viscosidad, cinemático	31 mm²/s (40 °C)

SECCIÓN 12 Información ecotoxicológica

12.1. Ecotoxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio : No está clasificado
ambiente acuático
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio : No está clasificado
ambiente acuático

White mineral oil, petroleum (8042-47-5)	
CL50 - Peces [1]	> 100 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration)

Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed (64742-62-7)	
CL50 - Peces [1]	> 5000 mg/l Source: IUCLID

MAG1 TCW3 2-CYCLE 12/16OZ

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed (64742-62-7)	
CE50 - Crustáceos [1]	> 1000 mg/l Source: IUCLID
Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)	
CL50 - Peces [1]	> 5000 mg/l
CE50 - Crustáceos [1]	> 1000 mg/l Source: IUCLID
CE50 96h - Algas [1]	> 1000 mg/l Source: IUCLID
Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8)	
CL50 - Peces [1]	2.4 mg/l Source: ECOTOX

12.2. Persistencia y degradabilidad

MAG1 TCW3 2-CYCLE 12/16OZ	
Persistencia y degradabilidad	No se degrada rápidamente
White mineral oil, petroleum (8042-47-5)	
Persistencia y degradabilidad	Not readily biodegradable in water.
Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed (64742-62-7)	
Persistencia y degradabilidad	No se degrada rápidamente
Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)	
Persistencia y degradabilidad	No se degrada rápidamente
Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8)	
Persistencia y degradabilidad	No se degrada rápidamente

12.3. Potencial de bioacumulación

White mineral oil, petroleum (8042-47-5)	
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	5.6 – 25 (Calculated, EPIWIN)
Potencial de bioacumulación	High potential for bioaccumulation (Log Kow > 5).
Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed (64742-62-7)	
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	3.9 – 6 Source: IUCLID
Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)	
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	3.9 – 6 Source: IUCLID
Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8)	
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	3.3 – 6 Source: IUCLID

12.4. Movilidad en el suelo

White mineral oil, petroleum (8042-47-5)	
Tensión de superficie	0.027 – 0.035 N/m
Ecología - suelo	Adsorbs into the soil.

12.5. Otros efectos adversos

Ozono : No está clasificado

MAG1 TCW3 2-CYCLE 12/16OZ

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Gases fluorados de efecto invernadero : No

SECCIÓN 13 Información relativa a la eliminación de los productos

No se dispone de más información

SECCIÓN 14 Información relativa al transporte

De acuerdo con DOT / IMDG / IATA

DOT	IMDG	IATA
14.1. Número ONU		
No aplicable	No aplicable	No aplicable
14.2. Designación oficial de transporte		
No aplicable	No aplicable	No aplicable
14.3. Clase de peligro en el transporte		
No aplicable	No aplicable	No aplicable
14.4. Grupo de embalaje		
No aplicable	No aplicable	No aplicable
14.5. Peligros para el medio ambiente		
No aplicable	No aplicable	No aplicable
No hay información adicional disponible		

14.6. Transporte a granel

No aplicable

14.7. Precauciones especiales para el usuario

DOT
No aplicable

IMDG
No aplicable

IATA
No aplicable

SECCIÓN 15 Información sobre la reglamentación

15.1. Regulaciones federales

Situación comercial de los componentes según la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU:

Nombre	CAS N°	Lista	Estado comercial	Banderas
White mineral oil, petroleum	8042-47-5	Present	Activo	
Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed	64742-62-7	Present	Activo	
Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	Present	Activo	
Distillates (petroleum), hydrotreated light	64742-47-8	Present	Activo	

MAG1 TCW3 2-CYCLE 12/16OZ

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

No se sabe que este producto o mezcla contenga un químico o químicos tóxicos en exceso a la concentración mínimas aplicable como se especifica en 40 CFR §372.38(a) sujeta a los requerimientos de informe de la sección 313 del Título III de la Ley de Enmienda y Reautorización de Superfondos de 1986 y 40 CFR Parte 372.

15.2. Reglamentos internacionales

CANADA

White mineral oil, petroleum (8042-47-5)

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense

Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed (64742-62-7)

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense

Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense

Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8)

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense

UE-Reglamentos

No se dispone de más información

Reglamentos nacionales

White mineral oil, petroleum (8042-47-5)

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed (64742-62-7)

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8)

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

15.3. Regulaciones estatales



ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerle a Vinyl acetate, que es conocido por el Estado de California como causante de cáncer. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

SECCIÓN 16 Otras informaciones

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Fecha de emisión : 1/30/2026

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases de indicación H

H226	Líquidos y vapores inflamables
------	--------------------------------

MAG1 TCW3 2-CYCLE 12/16OZ

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases de indicación H	
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H332	Nocivo en caso de inhalación
H401	Tóxico para los organismos acuáticos
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H413	Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Ficha de datos de seguridad (FDS), EEUU

Descargo de responsabilidad: Este hoja de datos de seguridad y la información que contiene es ofrecida a usted en buena fe como actualizada. Hemos revisado cualquier información contenida en esta hoja de datos que hemos recibido de una fuente foranea y creemos que la información es correcta, pero no podemos garantizar su exactitud o certeza. Las precauciones para la salud y seguridad podrían no ser adecuadas para todo individuo y/o situaciones. Es obligación del usuario el evaluar y usar éste producto de una manera segura y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Ninguna declaración hecha en ésta hoja de datos deberá ser interpretada como un permiso o recomendación para usar cualquier producto de una manera que pudiera infringir la patente existente. No se hace ninguna garantía, ni expresada ni implícita.