MAX®

# TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

## MAX1350





- 1420 x 440 x H168 mm
  *55.90 x 17.32 x 6.61 inch*
- 1350 x 370 x H150 mm
  *53.14 x 14.56 x 5.90 inch*
- 45 + 105 mm
  *1.77 + 4.13 inch*
- 8,3 kg / *18.29 lb*
- -51 / 90 °C / *-59.8 / 194° F*
- Capacità / *Capacity*
  75 lt
- ●
- Stampaggio: ad iniezione
  *Process: Injection molding*
- Materiale / *Materials*
  POLIPROPILENE/*POLYPROPYLENE*
  NYLON (Serrature / *Latches*)
  Assale Ruote in ACCIAIO INOX /
  Strainless steel wheel pins



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
  Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomicità / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free

*Shipping & Logistic info*

1 pz. per cartone
*1 pc. x carton*


9,90 Kg per cartone
*21.82 lb gross weight*

IP67 RATING

MILSPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G



**CUSTOM LABEL**
ETICHETTA CUSTOM



**CUSTOMIZED FOAM INLAY**
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



**LASER MARKING OR ENGRAVING**
INCISIONE O MARCATURA LASER



**CUSTOM COLOUR**
COLORI CUSTOM