

ART VERSION #: 5

ART REVISION DATE: 09/13/2016



FINAL ART DATE: 09/00/2016

SPEC #: A01-1116-1642 A

PART #: 3235 829550 01

510.5

PHILIPS LIGHTING USA	
Brand	PHILIPS
Product Family	LED
Shape	Prof PAR38 Glass
Wattage	16W
Master Brand Template Ref.	New
SGS number	XXXXXXX
6NC #	467704
PKG PART #	3235 829550 01
DIE #	3241 648 04431
CRC #	CRC_XXXUS
Barcode No.	046677467708
Operator(s)	donna.raia@philips.com
VERSION No.	v5
Date	Aug 29, 2016
Cyan	<input type="checkbox"/>
Magenta	<input type="checkbox"/>
Yellow	<input type="checkbox"/>
Black	<input type="checkbox"/>
Die	<input type="checkbox"/>
Date Check	
<input type="checkbox"/> Check briefing Traffic	
Artwork document	
<input type="checkbox"/> Legend	<input type="checkbox"/> Number of colors
<input type="checkbox"/> 12NC	<input type="checkbox"/> Trapping/Bleed
<input type="checkbox"/> Barcode	<input type="checkbox"/> Images hires
<input type="checkbox"/> Diecut	<input type="checkbox"/> Jobsize
Approval	
<input type="checkbox"/> QC Lithographer	
<input type="checkbox"/> Product Manager	
<input type="checkbox"/> Traffic Manager	



LASTS 22+ YEARS**	SAVES \$286 IN ENERGY COST*	INSTANT-ON
DIMMABLE	INDOOR/OUTDOOR FLOOD	E26 Standard

Lighting Facts Per Bulb	
Brightness	1200 lumens
Estimated Yearly Energy Cost	\$1.93
Based on 3 hrs/day, 11¢/kWh. Cost depends on rates and use.	
Life	22.8 years
Based on 3 hrs/day	
Light Appearance	Warm to Cool
3000 K	
Energy Used	16 watts

3235 829550 01
 Model: 9290012913
 Ordering Code: 16PAR38/AMB/F25/830/DIM ULW
 Assembled in one or more of the following countries: China, Mexico
 Philips Lighting North America Corporation
 200 Franklin Square Drive
 Somerset, NJ 08873, USA
 Questions or Comments: 1-800-555-0050
 www.philips.com

WARNINGS AND CAUTIONS: Suitable for wet locations. This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency lights. Suitable for use with dimmers. Visit www.philips.com/dimmercompatibility to find up-to-date dimmer and lighting control compatibility information. Risk of electric shock. This product is intended for base up operation. Before replacing, turn off power and let lamp cool to avoid electrical shock or burn. Only install in operating environments between -4°F and +113°F (-20°C and +45°C).

PRECAUCIONES Y CUIDADOS: Adecuado para espacios húmedos. Este dispositivo no está diseñado para usar como iluminación de emergencia o dentro de luminarios de señalización en salida de emergencia. Se pueden usar con atenuadores de luz. Visita www.philips.com/dimmercompatibility para encontrar la compatibilidad con atenuadores y controles de luz. Riesgo de choque eléctrico. Este producto está diseñado para operación con base hacia arriba. Antes de reemplazar, apague la corriente eléctrica y enfríe la lámpara para evitar un choque eléctrico o incendio. Solo instalar en ambientes entre -4 grados F y +113 grados F (-20 grados Centígrados y 45 grados C.)

Información sólo para el mercado Mexicano-
 Lámpara LED Direccional PAR38/16W
 Tensión Eléctrica 120V~
 Frecuencia 50/60Hz
 Corriente Eléctrica 143mA
 Vida Nominal: 25,000 h
 Ensamblado en alguno de los siguientes países: México y/o China
 Contenido 1 pieza
Importado y/o Distribuido por:
 PHILIPS MEXIC ANA S.A DE C.V.
 Av. La Palma No. 6
 Col. San Fernando La Herradura
 Huixquilucan Estado de México CP 52784
 R.F.C. PME-620620-E84
Línea de Atención al Cliente
 01800 508 9000 (55) 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
 Garantía 5 años, para términos y condiciones consultar el siguiente link:
<http://www.lighting.philips.com.mx/connect/garantias.wpd>



365.5

136

15 124 124 124 123.5

250g Duplex(CCNB)+F flute 67g