

MAX750H280 S - HDS

 816 x 540 x H306 mm
32.12 x 21.26 x 12.04 inch

 750 x 480 x H280 mm
29.52 x 18.90 x 11 inch

 60 + 220 mm
2.36 + 8.66 inch

 S : 11,04 kg / 24.33 lb
HDS : 11,25 kg / 24.80 lb


 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity
100.8 lt



 Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /
Stainless steel wheel pins
POLIURETANO/POLYURETHANE
(Spugna / foam)



VIDEO S & HDS

Maniglia laterale su
entrambi i lati + maniglie per trasporto /
Side handles + large fold down handle



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton



12,54 Kg per cartone
27.64 lb gross weight



IP67
RATING


MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



SCREEN PRINTING &
CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED
FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



LASER MARKING
OR ENGRAVING
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM