

⚠ DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / ОПАСНОСТЬ / 危險

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
Disconnect all power before servicing equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil. Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Vor dem Arbeiten am Gerät alle Spannungsversorgungen abschalten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Desconecte todas las alimentaciones antes de manipular el producto. El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Scollegare l'apparecchio da tutti i circuiti di alimentazione prima di qualsiasi intervento. Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Опасность поражением электрическим током, опасность взрыва или вспышки дуги.
Перед обслуживанием или ремонтом убедитесь, что питание отключено. Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

电击、爆炸或电弧闪光危险
在此电力设备上进行操作时，请先断开所有电源
不遵循上述规定将可能导致人员伤亡。




W9 1629984 0131




A

LUB••





LUB••0



LU9BN11


B

LUC•




B'

LUC•




LUF• / ASILUF•





B''

LUC•








LUL•



C

LUCA / LUCB
LUCC / LUCD





H

	1...6 mm ²	1...6 mm ²	2.5...10 mm ²	1.5...6 mm ²	1...10 mm ²	1...6 mm ²	10 mm	Ø6 mm	Ø4 mm	2.5 N.m
1	AWG 18...10	AWG 18...10	AWG 14...8	AWG 16...10	AWG 18...8	AWG 18...10	0.39 in.	Ø0.24 in.	Ø0.16 in.	22 lb-in.
2	0.34...1.5 mm ²	0.75...1.5 mm ²	0.75...1.5 mm ²	0.75...1.5 mm ²	0.75...1.5 mm ²	0.75...1.5 mm ²	7 mm	Ø5 mm	Ø3 mm	1.2 N.m
3	AWG 22...16	AWG 18...16	AWG 18...16	AWG 18...16	AWG 18...16	AWG 18...16	0.28 in.	Ø0.20 in.	Ø0.12 in.	10.5 lb-in.

Combinations of ATS●01, LUALB1 and LUB● have a 100 kA SCCR at 460 V maximum.

- Do not remove LUF●/ASILUF●/LUL● modules if the product is in trip position.
- Ne pas retirer les modules LUF●/ASILUF●/LUL● si le produit est en position trip.
- Entfernen Sie keine Baugruppen vom Typ LUF●/ASILUF●/LUL●, wenn sich das Produkt in Auslösesposition befindet.
- No retirar los módulos LUF●/ASILUF●/LUL● si el producto se encuentra en posición activada (trip)
- Non togliere i moduli LUF●/ASILUF●/LUL● se il prodotto è in posizione di sblocco.
- Запрещается снимать модули LUF●/ASILUF●/LUL●, если изделие находится в положении отпущения (trip).
- 设备处于脱扣位置时，切勿移动LUF/ASILUF/LUL模块

