

### MAX540H190 STR - HDSTR

604 x 473 x H225 mm  
23.78 x 18.62 x 8.46 inch

538 x 405 x H190 mm  
21.18 x 15.94 x 7.48 inch

50 + 140 mm  
1.97 + 5.51 inch

S : 6,94 kg / 15.3 lb  
HDS : 7,19 kg / 15.85 lb

-51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

Capacità / Capacity  
41.40 lt




Stampaggio: ad iniezione  
Process: Injection molding

Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
METALLO/METAL  
PLASTICA/PLASTIC (Trolley)  
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /  
Stainless steel wheel pins  
POLIURETANO/POLYURETHANE  
(Spugna / foam)



**SCREEN PRINTING &  
CUSTOM LABEL**  
SERIGRAFIA &  
ETICHETTA CUSTOM




**CUSTOMIZED  
FOAM INLAY**  
INTERNI IN SPUGNA  
FUSTELLATA



**LASER MARKING  
OR ENGRAVING**  
INCISIONE O  
MARCATURA LASER



**CUSTOM COLOUR**  
COLORI CUSTOM



VIDEO S & HDS



Retro maniglia telescopica a scomparsa / Extendable handle



Maniglia laterale su entrambi i lati / Side handles

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone  
1 pc. x carton

8,01 Kg per cartone  
17.85 lb gross weight

**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810G

**UN4H2**

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free

