



### ATG® MaxiDex™

Guante de nylon de punto sin costuras con revestimiento de nitrilo y tecnología ViroSan™ en la mano completa - Compatible con pantalla táctil

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- ViroSan™ está diseñado para prevenir la proliferación de virus que se depositan en el guante y también ha sido probado con éxito contra NL63, una cepa humana de covid. Protección de barrera antiviral según el método de prueba ISO 20743: 2013 y EN374-5
- A prueba de líquidos, prueba de fugas de aire - EN374-2
- La exclusiva tecnología AD-APT mantiene las manos más secas, frescas™ y limpias
- Probado contra fentanilo según ASTM D6978-05 (2019)
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario operar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes



### Datos técnicos

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Color                       | Azul                                                                |
| Tallas disponibles          | XS-2XL                                                              |
| Emballaje                   | Paquete a granel                                                    |
| Lleno                       | 6 Docena/Estuche                                                    |
| Dimensiones de la caja (cm) | 19.69 x 11.61 x 7.87                                                |
| Peso de la caja (kg)        | 14.77                                                               |
| País de origen              | Sri Lanka                                                           |
| Material de soporte         | Nilón                                                               |
| Recubrimiento               | Nitrilo                                                             |
| Color de recubrimiento      | Blue                                                                |
| Cobertura de recubrimiento  | Mano completa                                                       |
| Agarre                      | Plano                                                               |
| Indicador                   | 15                                                                  |
| Puño                        | Elástico                                                            |
| Protección contra impactos  | --                                                                  |
| Construcción                | Tejido recubierto sin costura, Compatible con pantalla táctil       |
| Certificaciones             | Protección del Fentanilo, Sin látex                                 |
| Circularidad del producto   | Reutilizable/lavable<br>Reciclable a través del programa Terracycle |

### Datos de rendimiento

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Nivel de abrasión ANSI    | 3      |
| Nivel de perforación ANSI | 2      |
| Nivel de impacto ANSI     | --     |
| EN 388                    | 3111AX |
| EN 407                    | --     |

### Instrucciones de cuidado



LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE LLEVAMOS LO MEJOR DEL MUNDO**

AMÉRICAS: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2026-02-01



# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 19-007

## SKU Information

| SKU        | COLOR | SIZE | UPC          | UPC (INNER)    | UPC (CASE)     |
|------------|-------|------|--------------|----------------|----------------|
| 19-007/XS  | Blue  | XS   | 616314448799 | 10616314448796 | 20616314448793 |
| 19-007/S   | Blue  | S    | 616314448959 | 10616314448956 | 20616314448953 |
| 19-007/M   | Blue  | M    | 616314448836 | 10616314448833 | 20616314448830 |
| 19-007/L   | Blue  | L    | 616314448911 | 10616314448918 | 20616314448915 |
| 19-007/XL  | Blue  | XL   | 616314448997 | 10616314448994 | 20616314448991 |
| 19-007/XXL | Blue  | 2XL  | 616314448874 | 10616314448871 | 20616314448878 |

### PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE LLEVAMOS LO MEJOR DEL MUNDO

AMÉRICAS: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2026-02-01