

FICHE TECHNIQUE

PATTE D'ANCRAGE DE TOITURE RÉUTILISABLE EN ACIER INOXYDABLE



PRODUIT

PATTE D'ANCRAGE DE TOITURE RÉUTILISABLE EN ACIER INOXYDABLE RB-9900

No produit V8229104 - No modèle RB-9900

INTRODUCTION

Le modèle d'ancrage permanent pour toiture RB-9900 de PeakWorks est conçu pour offrir une protection anti-chute sur les toits. Le modèle RB-9900 est cloué sur le sommet du toit au-dessus des bardeaux et le chapeau de toit est ensuite installé au-dessus du RB-9900, laissant uniquement les anneaux en D exposés. Le modèle RB-9900 peut être adapté à n'importe quelle pente de toit et s'installe facilement. Chaque composant est testé de façon exhaustive au cours de la conception du produit et soumis à des essais par lot pour vérifier sa conformité. Tous les ancrages de toiture Peakworks ont une limite de rupture minimale de 5 000 lb.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux : Acier inoxydable avec anneaux en D galvanisés

Résistance à la rupture minimale : 5 000 lb (22,2 kN)

Nombre de travailleurs : 1

Poids : 1,25 lb (0,57 kg)

Capacité : 310 lb (140 kg) pour 1 travailleur (poids combiné de la personne avec outils, vêtements, etc.)

Température d'utilisation : -35 °C à +35 °C

NORMES

Conformité aux normes : Normes ANSI Z359.1-92et OSHA.

Compatibilité des composants : Les ancrages pour toiture PeakWorks sont conçus pour être utilisés avec des composants ou sous-systèmes approuvés par PeakWorks (harnais de sécurité complets, cordes de sécurité, coulisseaux de sécurité, cordages de sécurité autorétractables, etc.) ou selon les instructions d'une personne qualifiée.

Avertissement : Doit être utilisé en conjonction avec une longe d'amortissement des chocs qui limitera la force d'arrêt maximale à 900 lb.

Rangement : Rangez dans un endroit frais et sec, à distance des produits chimiques, de l'eau, des environnements corrosifs et des sources de chaleur ou d'étincelles.

INSTALLATION

