




AMP DEUTSCHLAND GmbH
SIEHE TABELLE FÜR DIE NEUEN
BESTELL-NR. AMP DRS. VOR

Zeichnung geschützt durch
(C) Copyright 1984
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tog	Notiz
A	827 DEC. WAR 80-9004/TABELLE NEU	24.3.81	
B	5-1 015 5-6 THINZU	28.11.83	
C	DRAWING TRANSFERRED TO AMPHOLLING	3.10.85	C.2.7.
D	EH10-0570-04	21 DEC 04	JvdH
D1	REVISED PER ECO-09-026444	28NOV09	KK



Note:

- ⚠ Obsolete
- ⚠ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

⚠ OBSOLETE	5-827066-6	827 066-6	7,5
	5-827 066-5	827 066-5	4,5
	5-827 066-4	827 066-4	13,0
	5-827 066-3	827 066-3	12,0
	5-827 066-2	827 066-2	10,0
⚠ OBSOLETE	5-827 066-1	827 066-1	3,2
	BESTELL NR	BESTELL NR	MAß A
	GEHÄUSE-METALLTEILE		
	VERZINNT		VERZINKT

9	KONTAKTBUCHSE PFÖSTEN	Cu Sn Cu Sn	SEL 0,8µm GOLD ÜBER 1,2µm NICKEL VERZINNT 2µm MIN.	2
1	GEHÄUSE	POLYAMID 6,6GV	SCHWARZ	1
STCK.	NAME	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	POS.

		AMP AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b Ffm	
Benennung		9 POL. HD 20 BUCHSENSTECKER MIT PFÖSTEN 0,63x0,63	
SIEHE TABELLE		K	
Bestell-Nr.	Werkstoff		
Oberfläche Farbe	Nicht tolerierte Maße	Format	Zeichnungs-Nr.
Drz 23381 <i>Brillhe</i>	Gepr <i>Riel</i>	3,4.81	B 827 066
Maßstab 2:1		Blatt-Nr.	