MAX®

TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

MAX200S - HDS

223 x 172 x H102 mm
8.78 x 6.76 x H4.02 inch

200 x 125 x H90 mm
7.87 x 4.92 x H3.54 inch

21,5 + 68,5 mm
0.85 + 2.70 *inch*

S : 0,60 kg / *1.32 lb*
HDS : 0,61 kg / *1.34 lb*

-51 / 90 °C / *-59.8 / 194° F*

Capacità / *Capacity*
2.01 lt

●

Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

Materiale / *Materials*
POLIPROPILENE/*POLYPROPYLENE*
NYLON (Serrature / *Latches*)
POLIMERO (Guarnizione / *O-ring*)
POLIURETANO/*POLYURETHANE* (Spugna / *foam*)



VIDEO **S & HDS**







- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
  Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomicità / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

Shipping & Logistic info

4 pz. per cartone
4 pcs. x carton

2.97 Kg per cartone
6.54 lb weight of the carton


IP67 RATING

MILSPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G





SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA ED ETICHETTA PERSONALIZZATA



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



CUSTOM COLOUR
COLORI PERSONALIZZATI